

Hoja de datos de motores de jaula de ardilla trifásicos SIMOTICS

Data sheet for three-phase Squirrel-Cage-Motors



Tipo de motor / Motor type : 1AV1104C

SIMOTICS GP - 100 L - IM B3 - 6p

Número de pedido del cliente / Client order no.	número de ítem / Item-No.	Número de oferta / Offer no.
Nº. de pedido Siemens / Order no.	Número de envío / Consignment no.	Proyecto / Project

Nota / Remarks

Safe Area

Datos eléctricos / Electrical data

-/-

U [V]	Δ / Y	f [Hz]	P [kW]	P [hp]	I [A]	n [1/min]	M [Nm]	$\eta^{3)}$			$\cos\phi^{3)}$			I_A/I_N I_f/I_N	M_A/M_N T_f/T_N	M_K/M_N T_B/T_N	IE-CL	
								4/4	3/4	2/4	4/4	3/4	2/4					
Alimentación por red (S1) / DOL duty (S1) - 155(F) a 130(B)																		
230	Δ	50	1,50	-/-	6,80	940	15,2	75,2	75,6	72,3	0,74	0,65	0,52	4,0	2,0	2,2	IE1	
400	Y	50	1,50	-/-	3,90	940	15,2	75,2	75,6	72,3	0,74	0,65	0,52	4,0	2,0	2,2	IE1	
460	Y	60	1,75	-/-	3,65	1140	14,7	77,0	77,5	75,2	0,78	0,69	0,55	4,5	2,1	2,5	IE1	
IM B3 / IM 1001			FS 100 L			IP55		UKCA		IEC/EN 60034			IEC, DIN, ISO, VDE, EN					

Condiciones ambientales / Environmental conditions : -20 °C - +40 °C / 1,000 m tiempo rotor bloqueado (caliente/frío) / Locked rotor time (hot / cold) : 12.5 s

Datos mecánicos / Mechanical data

Nivel sonoro (LpA / LwA) a 50Hz/60Hz Sound level (SPL / SWL) at 50Hz/60Hz	59 / 71 dB(A) ^{2) 3)}	62 / 74 dB(A) ^{2) 3)}	Nivel de intensidad de vibración Vibration severity grade	A
Momento de inercia Moment of inertia	0,0065 kg m ²		Clase de temperatura Thermal class	F
Tamaño de rodamiento LA LB Bearing DE NDE	6206 2Z C3	6206 2Z C3	Tipo de servicio Duty type	S1
La vida útil de los cojinetes / bearing lifetime			Sentido de giro Direction of rotation	ambas direcciones bidirectional
L _{10mh} F _{Rad min} con transmisión por acoplamiento 50 60Hz ¹⁾	40000 h	32000 h	Material de la carcasa Frame material	aluminio aluminum
L _{10mh} F _{Rad min} for coupling operation 50 60Hz ¹⁾			Peso neto del motor (IM B3) Net weight of the motor (IM B3)	19 kg
Dispositivo de relubricación Regreasing device	No Without		Pintura Coating (paint finish)	Pintura normal C2 Standard paint finish C2
Boquilla de engrase Grease nipple	-/-		Color Color, paint shade	RAL7030
Tipo de rodamientos Type of bearing	Cojinete pretensado LA/DE Preloaded bearing DE		Protección del motor Motor protection	(A) sin (estándar) (A) without (Standard)
Agujeros drenaje de condensado Condensate drainage holes	No Without		Método de refrigeración Method of cooling	IC411 - ventilación propia, refrigeración superficial IC411 - self ventilated, surface cooled
Borne de tierra externo External earthing terminal	No Without			

Caja de bornes / Terminal box

Posición de la caja de conexiones Terminal box position	arriba top	Sección de conductor, máx. Max. cross-sectional area	4 mm ²
Material de la caja de bornes Material of terminal box	aluminio Aluminium	Diámetro de cable de... a... Cable diameter from ... to ...	11 mm - 21 mm
Tipo Type of terminal box	TB1 F00	Entrada de cable Cable entry	2xM32x1,5
Rosca del tornillo de contacto Contact screw thread	M4	Pasacables Cable gland	2 tapones 2 plugs

Observaciones:

I_A/I_N = corriente de arranque / nominal 1) L10mh según DIN ISO 281 10/2010 3) Solo válido para servicio DOL con velocidad de giro fija en servicio refrigerante IC411
 M_A/M_N = par de arranque / nominal 2) con potencia asignada / a plena carga

Depto. responsable IN LVM	Referencia técnica	Creado por SPC	Aprobado por	Datos técnicos de pedido sujetos a cambios sin previo aviso. Pueden haber discrepancias entre los valores calculados y los datos de placa!	Documentos de enlace
	Tipo de documento Hoja de datos	Estado del documento habilitado			
	Título 1LE1002-1AC42-2AA4	document number			
© INNOMOTICS 2023	Rev. 950	Fecha de creación 2023-09-26	Idioma es/en	Página 1/1	