

Данные для заказа
MLFB-Ordering data

6SL3211-0AB21-1AB1



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

Номинальные параметры / Rated data

Условия окружающей среды / Ambient conditions

Вход / Input	
Число фаз Number of phases	1 Переменный ток
Сетевое напряжение Line voltage	200 ... 240 В ±10 %
Частота сети Line frequency	47 ... 63 Гц
Номинальный ток Rated current	14,70 А

Выход / Output	
Число фаз Number of phases	3 Переменный ток
Расчетная мощность Rated power	1,10 кВт
Номинальный ток (IN) Rated current (IN)	6,00 А
Частота импульсов Pulse frequency	8 кГц
Выходная частота при U/f-регулировании Output frequency for V/f control	0 ... 650 Гц
Согласно требованиям законодательства ограничение составляет 550 Гц при производстве As a result of legal stipulations, a limit to 550 Hz is in production	

Общие технические характеристики / General tech. specifications

Угол сдвига cos φ Offset factor cos φ	0,95
--	------

Коммуникация / Communication

Коммуникация Communication	RS485 RS485
-------------------------------	----------------

Механические данные / Mechanical data

Степень защиты Degree of protection	IP20 / UL открытый тип IP20 / UL open type
Типоразмер Frame size	FSB
Масса нетто Net weight	1,50 кг
Ширина Width	140,0 мм
Высота Height	160,0 мм
Глубина Depth	142,0 мм

Высота места установки Installation altitude	1000 м
---	--------

Температура окружающей среды / Ambient temperature	
Рабочий режим Operation	-10 ... 40 °C
Подшипники Storage	-40 ... 70 °C

Относительная влажность воздуха / Relative humidity	
Рабочий режим, макс. Max. operation	95 % выпадение росы не допускается 95 % condensation not permitted

Метод регулирования / Closed-loop control techniques

U/f линейное / квадратичное / параметрируемое	Да Yes
---	-----------

Стандарты/нормы / Standards

Соответствие стандартам Compliance with standards	UL, cUL, CE, C-Tick (RCM) UL, cUL, CE, C-Tick (RCM)
Маркировка "CE" CE marking	Директива по низкому напряжению 2006/95/EG Low-voltage directive 2006/95/EC

Входы / выходы / Inputs / outputs

Цифровые входы / Digital inputs

Количество Number	3
----------------------	---

Цифровые выходы / Digital outputs

Количество Number	1 (Изолированный оптронный выход, тип NPN) 1 (Isolated optocoupler output, NPN type)
----------------------	---