

Данные для заказа  
MLFB-Ordering data

6SL3211-0KB17-5UB1



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:  
№ заказа Siemens / Order no.:  
№ предложения / Offer no.:  
Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:  
Ком. № / Consignment no.:  
Проект / Project:

| Номинальные параметры / Rated data                                                                                                                            |                                               | Условия окружающей среды / Ambient conditions        |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Вход / Input                                                                                                                                                  |                                               | Высота места установки<br>Installation altitude      | 1000 м                                                                                  |
| Число фаз<br>Number of phases                                                                                                                                 | 1 Переменный ток                              | Температура окружающей среды / Ambient temperature   |                                                                                         |
| Сетевое напряжение<br>Line voltage                                                                                                                            | 200 ... 240 В ±10 %                           | Рабочий режим<br>Operation                           | -10 ... 40 °C                                                                           |
| Частота сети<br>Line frequency                                                                                                                                | 47 ... 63 Гц                                  | Подшипники<br>Storage                                | -40 ... 70 °C                                                                           |
| Номинальный ток<br>Rated current                                                                                                                              | 10,00 А                                       | Относительная влажность воздуха / Relative humidity  |                                                                                         |
| Выход / Output                                                                                                                                                |                                               | Рабочий режим, макс.<br>Max. operation               | 95 % выпадение росы не допускается<br>95 % condensation not permitted                   |
| Число фаз<br>Number of phases                                                                                                                                 | 3 Переменный ток                              | Метод регулирования / Closed-loop control techniques |                                                                                         |
| Расчетная мощность<br>Rated power                                                                                                                             | 0,75 кВт                                      | U/f линейное / квадратичное / параметрируемое        | Да<br>Yes                                                                               |
| Номинальный ток (IN)<br>Rated current (IN)                                                                                                                    | 3,90 А                                        | Стандарты/нормы / Standards                          |                                                                                         |
| Частота импульсов<br>Pulse frequency                                                                                                                          | 8 кГц                                         | Соответствие стандартам<br>Compliance with standards | UL, cUL, CE, C-Tick (RCM)<br>UL, cUL, CE, C-Tick (RCM)                                  |
| Выходная частота при U/f-регулировании<br>Output frequency for V/f control                                                                                    | 0 ... 650 Гц                                  | Маркировка "CE"<br>CE marking                        | Директива по низкому напряжению 2006/95/EG<br>Low-voltage directive 2006/95/EC          |
| Согласно требованиям законодательства ограничение составляет 550 Гц при производстве<br>As a result of legal stipulations, a limit to 550 Hz is in production |                                               | Входы / выходы / Inputs / outputs                    |                                                                                         |
| Общие технические характеристики / General tech. specifications                                                                                               |                                               | Цифровые входы / Digital inputs                      |                                                                                         |
| Угол сдвига cos φ<br>Offset factor cos φ                                                                                                                      | 0,95                                          | Количество<br>Number                                 | 3                                                                                       |
| Коммуникация / Communication                                                                                                                                  |                                               | Цифровые выходы / Digital outputs                    |                                                                                         |
| Коммуникация<br>Communication                                                                                                                                 | RS485<br>RS485                                | Количество<br>Number                                 | 1 (Изолированный оптронный выход, тип NPN)<br>1 (Isolated optocoupler output, NPN type) |
| Механические данные / Mechanical data                                                                                                                         |                                               |                                                      |                                                                                         |
| Степень защиты<br>Degree of protection                                                                                                                        | IP20 / UL открытый тип<br>IP20 / UL open type |                                                      |                                                                                         |
| Типоразмер<br>Frame size                                                                                                                                      | FSA                                           |                                                      |                                                                                         |
| Масса нетто<br>Net weight                                                                                                                                     | 0,70 кг                                       |                                                      |                                                                                         |
| Ширина<br>Width                                                                                                                                               | 90,0 мм                                       |                                                      |                                                                                         |
| Высота<br>Height                                                                                                                                              | 150,0 мм                                      |                                                      |                                                                                         |
| Глубина<br>Depth                                                                                                                                              | 101,0 мм                                      |                                                      |                                                                                         |