



Figura simile  
Figure similar

N° d'articolo : 6SL3220-3YE36-0UB0

Article No. :

N. d'ordine del cliente :

Client order no. :

N. d'ordine Siemens :

Order no. :

N. di offerta :

Offer no. :

Annotazione :

Remarks :

N. di item :

Item no. :

N. di commessa :

Consignment no. :

Progetto :

Project :

#### Dati nominali Rated data

##### Ingresso

Input

Numero di fasi Number of phases	3 AC	
Tensione di rete Line voltage	380 ... 480 V +10 % -20 %	
Frequenza di rete Line frequency	47 ... 63 Hz	
<b>Tensione nominale</b> Rated voltage	<b>400V IEC</b>	<b>480V NEC</b>
Corrente nominale (LO) Rated current (LO)	70,00 A	61,00 A
Corrente nominale (HO) Rated current (HO)	62,00 A	54,00 A

##### Uscita

Output

Numero di fasi Number of phases	3 AC	
<b>Tensione nominale</b> Rated voltage	<b>400V IEC</b>	<b>480V NEC 1)</b>
Potenza nominale (LO) Rated power (LO)	37,00 kW	50,00 hp
Potenza nominale (HO) Rated power (HO)	30,00 kW	40,00 hp
Corrente nominale (LO) Rated current (LO)	75,00 A	65,00 A
Corrente nominale (HO) Rated current (HO)	60,00 A	52,00 A
Corrente nominale (IN) Rated current (IN)	77,00 A	
Corrente di uscita, max. Max. output current	102,00 A	
Frequenza impulsi Pulse frequency	4 kHz	
Frequenza di uscita con reg. vettoriale Output frequency for vector control	0 ... 200 Hz	
Frequenza di uscita con regolazione U/f Output frequency for V/f control	0 ... 550 Hz	

##### Sovraccaricabilità

Overload capability

Low Overload (LO)  
Low Overload (LO)

110 % corrente di carico base IL per 60 s in un tempo di ciclo di 300 s  
110% base load current IL for 60 s in a 300 s cycle time

High Overload (HO)  
High Overload (HO)

150% × corrente di carico base per 60 s entro un tempo ciclo di 600 s  
150% x base load current IH for 60 s within a 600 s cycle time

#### Dati tecnici generali General tech. specifications

Fattore di potenza λ Power factor λ	0,90 ... 0,95
Fattore di sfasamento cos φ Offset factor cos φ	0,99
Rendimento η Efficiency η	0,97
Livello di pressione acustica LpA (1m) Sound pressure level (1m)	70 dB
Potenza dissipata 3) Power loss	1,110 kW
Classe di filtro (integrato) Filter class (integrated)	Senza filtro Unfiltered
Categoria EMC (con accessori) EMC category (with accessories)	senza without

#### Condizioni ambientali Ambient conditions

Standard per la verniciatura Standard board coating type	Classe 3C2, secondo IEC 60721-3-3: 2002 Class 3C2, according to IEC 60721-3-3: 2002
Raffreddamento Cooling	Raffreddamento ad aria mediante ventilatore integrato Air cooling using an integrated fan
Aria di raffreddamento necessaria Cooling air requirement	0,055 m³/s (1,942 ft³/s)
Altitudine di installazione Installation altitude	1.000 m (3.280,84 ft)
<b>Temperatura ambiente</b> Ambient temperature	
Esercizio Operation	-20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F)
Trasporto Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Immagazzinaggio Storage	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
<b>Umidità relativa</b> Relative humidity	
Esercizio max. Max. operation	95 % a 40 °C (104 °F), condensa e formazione di ghiaccio non ammesse 95 % At 40 °C (104 °F), condensation and icing not permissible

## Scheda tecnica SINAMICS G120X

Data sheet for SINAMICS G120X

N° d'articolo : 6SL3220-3YE36-0UB0

Article No. :

Dati meccanici Mechanical data	
Grado di protezione Degree of protection	IP20 / UL open type IP20 / UL open type
Grandezza costruttiva Size	FSD
Peso netto Net weight	19 kg (41,89 lb)
<b>Dimensioni</b> Dimensions	
Larghezza Width	200 mm (7,87 in)
Altezza Height	472 mm (18,58 in)
Profondità Depth	248 mm (9,76 in)

Ingressi / uscite Inputs / outputs	
<b>Ingressi digitali standard</b> Standard digital inputs	
Numero Number	6
Livello di commutazione: 0 → 1 Switching level: 0 → 1	11 V
Livello di commutazione: 1 → 0 Switching level: 1 → 0	5 V
Corrente di inserzione, max. Max. inrush current	15 mA
<b>Ingressi digitali fail-safe</b> Fail-safe digital inputs	
Numero Number	1
<b>Uscite digitali</b> Digital outputs	
Numero di relè con contatti in scambio Number as relay changeover contact	2
Uscita (carico ohmico) Output (resistive load)	DC 30 V, 5,0 A
Numero come transistor Number as transistor	0
<b>Ingressi analogici / digitali</b> Analog / digital inputs	
Numero Number	2 (Ingresso differenziale) 2 (Differential input)
Risoluzione Resolution	10 bit
<b>Soglia di commutazione come ingresso digitale</b> Switching threshold as digital input	
0 → 1	4 V
1 → 0	1,6 V
<b>Uscite analogiche</b> Analog outputs	
Numero Number	1 (Uscita non isolata) 1 (Non-isolated output)
<b>Interfaccia PTC/ KTY</b> PTC/ KTY interface	
1 ingresso per sensore di temperatura, sensori collegabili PTC, KTY e Thermo-Click, precisione ±5 °C 1 motor temperature sensor input, sensors that can be connected: PTC, KTY and Thermo-Click, accuracy ±5 °C	

## Scheda tecnica SINAMICS G120X

Data sheet for SINAMICS G120X

N° d'articolo : **6SL3220-3YE36-0UB0**

Article No. :

### Metodi di regolazione

Closed-loop control techniques

U/f lineare / quadratica / parametrizzabile  
V/f linear / square-law / parameterizable

Si  
Yes

U/f con reg. flusso di corrente (FCC)  
V/f with flux current control (FCC)

Si  
Yes

U/f ECO lineare / quadratica  
V/f ECO linear / square-law

Si  
Yes

Regolazione vettoriale senza trasduttore  
Sensorless vector control

Si  
Yes

Regolazione vettoriale con trasduttore  
Vector control, with sensor

No  
No

Regolazione di coppia senza trasduttore  
Encoderless torque control

Si  
Yes

Regolazione di coppia con trasduttore  
Torque control, with encoder

No  
No

### Comunicazione

Communication

Comunicazione  
Communication

USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP  
USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP

### Connessioni

Connections

#### Cavo di segnale

Signal cable

Sezione di collegamento  
Conductor cross-section

0,15 ... 1,50 mm<sup>2</sup>  
(AWG 24 ... AWG 16)

#### Lato rete

Line side

Esecuzione  
Version

morsetto a vite  
screw-type terminal

Sezione di collegamento  
Conductor cross-section

10,00 ... 35,00 mm<sup>2</sup>  
(AWG 8 ... AWG 2)

#### Lato motore

Motor end

Esecuzione  
Version

Morsetti a vite  
Screw-type terminals

Sezione di collegamento  
Conductor cross-section

10,00 ... 35,00 mm<sup>2</sup>  
(AWG 8 ... AWG 2)

#### Circ. inter. (per resist. di fren.)

DC link (for braking resistor)

Connessione PE  
PE connection

Morsetti a vite  
Screw-type terminals

#### Lunghezza cavo motore, max.

Max. motor cable length

Schermato  
Shielded

200 m (656,17 ft)

Non schermato  
Unshielded

300 m (984,25 ft)

### Perdite del convertitore secondo IEC61800-9-2\*


Converter losses to IEC61800-9-2\*

Classe di rendimento  
Efficiency class

IE2

Confronto con il convertitore di riferimento (90% / 100%)  
Comparison with the reference converter (90% / 100%)

44,4 %



I valori percentuali indicano le perdite riferite alla potenza apparente nominale del convertitore.

The percentage values show the losses in relation to the rated apparent power of the converter.

Il diagramma mostra la perdita per i punti (secondo la norma IEC61800-9-2) della corrente relativa formante la coppia (I) in funzione della frequenza statorica relativa del motore (f). I valori sono validi per l'esecuzione di base del convertitore senza opzioni/componenti.

The diagram shows the losses for the points (as per standard IEC61800-9-2) of the relative torque generating current (I) over the relative motor stator frequency (f). The values are valid for the basic version of the converter without options/components.

\*Valori calcolati

\*converted values

### Norme

Standards

Conformità alle norme  
Compliance with standards

UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), EAC, KCC, SEMI F47, REACH  
UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), EAC, KCC, SEMI F47, REACH

Marchatura CE  
CE marking

Direttiva EMC 2004/108/CE, Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE  
EMC Directive 2004/108/EC, Low-Voltage Directive 2006/95/EC

<sup>1)</sup> La corrente di uscita e i dati di potenza sono validi per il campo di tensione da 440 V a 480 V  
The output current and HP ratings are valid for the voltage range 440V-480V

<sup>3)</sup> Valore tipico. Ulteriori informazioni sono disponibili nel gruppo di elementi "Perdite del convertitore secondo IEC 61800-9-2" in questo foglio dati.  
Typical value. More information can be found in the element group "Converter losses to IEC 61800-9-2" in this datasheet.

## Scheda tecnica SINAMICS G120X

Data sheet for SINAMICS G120X

N° d'articolo : **6SL3220-3YE36-0UB0**  
Article No. :

### Pannello operatore: Intelligent Operator Panel (IOP-2)

Operator panel: Intelligent Operator Panel (IOP-2)

#### Schermo Screen

Esecuzione del display Display design	LCD colori LCD color
Risoluzione dello schermo Screen resolution	320 x 240 Pixel

#### Dati meccanici Mechanical data

Grado di protezione Degree of protection	IP55 / UL type 12 IP55 / UL type 12
Peso netto Net weight	0,134 kg (0,30 lb)

#### Dimensioni Dimensions

Larghezza Width	70,00 mm (2,76 in)
Altezza Height	106,85 mm (4,21 in)
Profondità Depth	19,65 mm (0,77 in)

#### Condizioni ambientali Ambient conditions

##### Temperatura ambiente Ambient temperature

Esercizio Operation	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) 55 °C con kit per montaggio su porta 55 °C only with door mounting kit
------------------------	--

Immagazzinaggio Storage	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
----------------------------	--------------------------------

Trasporto Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
------------------------	--------------------------------

##### Umidità relativa a 25°C, durante Relative humidity at 25°C during

Esercizio max. Max. operation	95 %
----------------------------------	------

#### Approvazioni Approvals

Certificato di idoneità Certificate of suitability	CE, cULus, EAC, KCC, RCM CE, cULus, EAC, KCC, RCM
---	--