

Datenblatt für SINAMICS Power Module PM240-2

Data sheet for SINAMICS Power module PM240-2



Abbildung ähnlich
Figure similar

Artikel-Nr. : 6SL3210-1PE27-5AL0
Article No. :

Kunden-Auftrags-Nr. :
Client order no. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Order no. :
Angebots-Nr. :
Offer no. :
Bemerkung :
Remarks :

Item-Nr. :
Item no. :
Komm.-Nr. :
Consignment no. :
Projekt :
Project :

Bemessungsdaten Rated data

Eingang Input

Phasenzahl Number of phases	3 AC
Netzspannung Line voltage	380 ... 480 V $\pm 10\%$
Netzfrequenz Line frequency	47 ... 63 Hz
Bemessungsstrom (LO) Rated current (LO)	70,00 A
Bemessungsstrom (HO) Rated current (HO)	62,00 A

Ausgang Output

Phasenzahl Number of phases	3 AC	
Bemessungsspannung Rated voltage	400V IEC	480V NEC ¹⁾
Bemessungsleistung (LO) Rated power (LO)	37,00 kW	50,00 hp
Bemessungsleistung (HO) Rated power (HO)	30,00 kW	40,00 hp
Bemessungsstrom (LO) Rated current (LO)	75,00 A	
Bemessungsstrom (HO) Rated current (HO)	60,00 A	
Ausgangsstrom, max. Max. output current	120,00 A	
Pulsfrequenz Pulse frequency	4 kHz	
Ausgangsfrequenz bei Vector- Regelung Output frequency for vector control	0 ... 200 Hz	
Ausgangsfrequenz bei U/f-Regelung Output frequency for V/f control	0 ... 550 Hz	

Überlastfähigkeit Overload capability

Low Overload (LO) Low Overload (LO)	1,1 \times Bemessungsausgangsstrom (d. h. 110 % Überlast) während 57 s bei einer Zykluszeit von 300 s 1,5 \times Bemessungsausgangsstrom (d. h. 150 % Überlast) während 3 s bei einer Zykluszeit von 300 s 1.1 \times rated output current (i.e. 110 % overload) for 57 s with a cycle time of 300 s 1.5 \times rated output current (i.e. 150 % overload) for 3 s with a cycle time of 300 s
High Overload (HO) High Overload (HO)	1,5 \times Bemessungsausgangsstrom (d. h. 150 % Überlast) während 57 s bei einer Zykluszeit von 300 s 2 \times Bemessungsausgangsstrom (d. h. 200 % Überlast) während 3 s bei einer Zykluszeit von 300 s 1.5 \times output current rating (i.e., 150 % overload) for 57 s with a cycle time of 300 s 2 \times output current rating (i.e., 200 % overload) for 3 s with a cycle time of 300 s

Allgemeine tech. Daten General tech. specifications

Leistungsfaktor λ Power factor λ	0,95
Verschiebungswinkel $\cos \varphi$ Offset factor $\cos \varphi$	0,99
Wirkungsgrad η Efficiency η	0,98
Schalldruckpegel LpA (1m) Sound pressure level (1m)	72 dB
Verlustleistung Power loss	1,02 kW
Filterklasse (integriert) Filter class (integrated)	Klasse A Class A

Datenblatt für SINAMICS Power Module PM240-2

Data sheet for SINAMICS Power module PM240-2

Artikel-Nr. : 6SL3210-1PE27-5AL0
Article No. :

Umgebungsbedingungen Ambient conditions

Kühlung
Cooling

Interne Luftkühlung
Internal air cooling

Kühlluftbedarf
Cooling air requirement

0,055 m³/s (1,942 ft³/s)

Aufstellhöhe
Installation altitude

1.000 m (3.280,84 ft)

Umgebungstemperatur Ambient temperature

Betrieb LO
Operation LO

-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)

Betrieb HO
Operation HO

-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)

Transport
Transport

-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Lagerung
Storage

-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Relative Luftfeuchte Relative humidity

Betrieb, max.
Max. operation

95 % RH, Betauung nicht zulässig
95 % RH, condensation not permitted

Anschlüsse Connections

Netzseitig Line side

Ausführung
Version

Schraubklemmen
screw-type terminal

Anschlussquerschnitt
Conductor cross-section

10,00 ... 35,00 mm²
(AWG 8 ... AWG 2)

Motorseitig Motor end

Ausführung
Version

Schraubklemmen
Screw-type terminals

Anschlussquerschnitt
Conductor cross-section

10,00 ... 35,00 mm²
(AWG 8 ... AWG 2)

Zwischenkreis (für Bremswiderstand) DC link (for braking resistor)

Ausführung
Version

Schraubklemmen
Screw-type terminals

Anschlussquerschnitt
Conductor cross-section

2,50 ... 16,00 mm²
(AWG 14 ... AWG 6)

Leitungslänge
Cable length

10 m (32,81 ft)

PE-Anschluss
PE connection

Schraubklemmen
Screw-type terminals

Motorleitungslänge, max. Max. motor cable length

Geschirmt
Shielded

200 m (656,17 ft)

Ungeschirmt
Unshielded

300 m (984,25 ft)

Mechanische Daten Mechanical data

Schutzart
Degree of protection

IP20 / UL open type
IP20 / UL open type

Baugröße
Frame size

FSD

Nettogewicht
Net weight

18,50 kg (40,79 lb)

Maße Dimensions

Breite
Width

200 mm (7,87 in)

Höhe
Height

472 mm (18,58 in)

Tiefe
Depth

237 mm (9,33 in)

Normen Standards

Normen-Konformität
Compliance with standards

UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), SEMI F47
UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), SEMI F47

CE-Kennzeichen
CE marking

Niederspannungs-Richtlinie
2006/95/EG
Low-voltage directive 2006/95/EC

Datenblatt für SINAMICS Power Module PM240-2

Data sheet for SINAMICS Power module PM240-2


Artikel-Nr. : 6SL3210-1PE27-5AL0

Article No. :

Umrichterverluste nach IEC61800-9-2* Converter losses to IEC61800-9-2*

Wirkungsgradklasse IE2
Efficiency class

Vergleich zum Referenzumrichter (90% / 100%)
Comparison with the reference converter (90% / 100%) 45,70 %



Die Prozentwerte geben die Verluste in Bezug auf die Bemessungsscheinleistung des Umrichters an.

The percentage values show the losses in relation to the rated apparent power of the converter.

Das Diagramm zeigt die Verluste für die Punkte (gemäß Norm IEC61800-9-2) des relativen Drehmoment bildenden Stromes (I) über der relativen Motorständerfrequenz (f). Die Werte gelten für die Grundausführung des Umrichters ohne Optionen/Komponenten.

The diagram shows the losses for the points (as per standard IEC61800-9-2) of the relative torque generating current (I) over the relative motor stator frequency (f). The values are valid for the basic version of the converter without options/components.

*berechnete Werte

*calculated values

¹⁾Der Ausgangsstrom und die Leistungsangaben sind für den Spannungsbereich von 440 V bis 480 V gültig

The output current and HP ratings are valid for the voltage range 440V-480V