

SINAMICS S150

Данные для заказа
MLFB-Ordering data:

6SL3710-7LE41-2AA3

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

Номинальные параметры / Rated data:

Вход / Input:

Промышленная частота Supply frequency	47...63 Hz
Напряжение сети Input supply voltage	400 V ±10%
Номинальный ток на входе Rated input current	1133 A
Максимальный ток Max. current	1891 A
Число импульсов Pulse number	6
Способность к регенерации Regenerative capability	Да (4Q) Yes

Выход / Output:

Напряжение на выходе (V) Output voltage	400 V
Номинальная мощность (LO) в кВт Rated output (LO) in kW	710 kW
Номинальная мощность (HO) в кВт Rated power (HO) in kW	560 kW
Номинальный выходной ток Rated output current	1260 A
Номинальный выходной ток (LO) Rated output current (LO)	1230 A
Номинальный выходной ток (HO) Rated output current (HO)	1127 A
Максимальный ток на выходе Output current Max	1845 A
пульсовая частота Pulse frequency (default setting)	1.25 kHz

Основные данные / Basic data:

КПД η Efficiency η	96.00 %
Мощность потерь ΔP Power losses ΔP	33.05 kW
Мощность потерь с доп. оборудованием Power loss including options	33.05 kW
Уровень звукового давления L_{pA} (1 м) Sound pressure level L_{pA} (1 m)	78 dB
Макс. площадь сечения проводника Conductor cross section, max. (IEC)	8 x 240 mm ²
Степень защиты Degree of protection	IP20
Ширина Width	2800 mm
Высота Height	2000 mm
Глубина Depth	600 mm
Масса ок. Weight approx.	2408 kg
Типоразмер Frame size	J
Цвет Color, paint shade	RAL7035

Окружающие условия / Environmental conditions:

Высота над у.м. Installation altitude	1000 m
Охлаждающее вещество Coolant	воздух Air
Расход охлаждающего воздуха Air cooling requirements	2.60 m ³ /s
Мин. температура окружающей среды Min. ambient temperature	0 °C
Макс. температура окружающей среды Max. ambient temperature	40 °C

Специальное исполнение / Special design: