

Данные для заказа
MLFB-Ordering data

6SL3210-5CC16-0UA0



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

Номинальные параметры / Rated data		Условия окружающей среды / Ambient conditions	
Вход / Input		Охлаждение Cooling	природная конвекция natural convection
Число фаз Number of phases	3 Переменный ток	Высота места установки Installation altitude	1000 м
Сетевое напряжение Line voltage	220 ... 240 В -15 % +10 %	Расход охлаждающего воздуха Cooling air requirement	0,005 м³/с (0,177 фут³/с)
Частота сети Line frequency	45 ... 66 Гц	Температура окружающей среды / Ambient temperature	
Выход / Output		Рабочий режим Operation	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Расчетная мощность Rated power	1,20 кВт	Подшипники Storage	20 ... 80 °C (68 ... 176 °F)
Номинальный ток (IN) Rated current (IN)	6,00 А	Транспортировка Transport	20 ... 80 °C (68 ... 176 °F)
Выходной ток, макс. Max. output current	12,00 А	Относительная влажность воздуха / Relative humidity	
Общие технические характеристики / General tech. specifications		Рабочий режим, макс. Max. operation	95 %
Уровень звукового давления LpA (1 м) Sound pressure level (1m)	45 дБ	Стандарты/нормы / Standards	
Мощность потерь Power loss	47,00 Вт	Соответствие стандартам Compliance with standards	CE CE
Соединения / Connections			
Со стороны двигателя / Motor end			
Сечение соединения Conductor cross-section	2,5 мм²	Механические данные / Mechanical data	
Степень защиты Degree of protection	IP20 / UL открытый тип IP20 / UL open type	Степень защиты Degree of protection	IP20 / UL открытый тип IP20 / UL open type
Масса нетто Net weight	2,63 кг (5,80 фунта)	Масса нетто Net weight	2,63 кг (5,80 фунта)
Ширина Width	106,0 мм (4,17 дюйма)	Ширина Width	106,0 мм (4,17 дюйма)
Высота Height	226,0 мм (8,90 дюйма)	Высота Height	226,0 мм (8,90 дюйма)
Глубина Depth	200,0 мм (7,87 дюйма)	Глубина Depth	200,0 мм (7,87 дюйма)