

Данные для заказа
MLFB-Ordering data

6SL3210-5CC21-0UA0



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

Номинальные параметры / Rated data		Условия окружающей среды / Ambient conditions	
Вход / Input		Охлаждение Cooling	природная конвекция natural convection
Число фаз Number of phases	3 Переменный ток	Высота места установки Installation altitude	1000 м
Сетевое напряжение Line voltage	220 ... 240 В -15 % +10 %	Расход охлаждающего воздуха Cooling air requirement	0,005 м³/с (0,177 фут³/с)
Частота сети Line frequency	45 ... 66 Гц	Температура окружающей среды / Ambient temperature	
Выход / Output		Рабочий режим Operation	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Расчетная мощность Rated power	2,00 кВт	Подшипники Storage	20 ... 80 °C (68 ... 176 °F)
Номинальный ток (IN) Rated current (IN)	10,00 А	Транспортировка Transport	20 ... 80 °C (68 ... 176 °F)
Выходной ток, макс. Max. output current	20,00 А	Относительная влажность воздуха / Relative humidity	
Общие технические характеристики / General tech. specifications		Рабочий режим, макс. Max. operation	95 %
Уровень звукового давления LpA (1 м) Sound pressure level (1m)	45 дБ	Стандарты/нормы / Standards	
Мощность потерь Power loss	70,00 Вт	Соответствие стандартам Compliance with standards	CE CE
Соединения / Connections			
Со стороны двигателя / Motor end			
Сечение соединения Conductor cross-section	2,5 мм²	Механические данные / Mechanical data	
Степень защиты Degree of protection	IP20 / UL открытый тип IP20 / UL open type	Ширина Width	123,0 мм (4,84 дюйма)
Масса нетто Net weight	3,44 кг (7,58 фунта)	Высота Height	226,0 мм (8,90 дюйма)
Глубина Depth	200,0 мм (7,87 дюйма)		