



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

Номинальные параметры / Rated data		Условия окружающей среды / Ambient conditions	
Вход / Input		Высота места установки Installation altitude	
Число фаз Number of phases	1 Переменный ток	1000 м	
Сетевое напряжение Line voltage	200 ... 240 В ±10 %	Температура окружающей среды / Ambient temperature	
Частота сети Line frequency	47 ... 63 Гц	Рабочий режим Operation	
Номинальный ток Rated current	4,50 А	Подшипники Storage	
Выход / Output		Относительная влажность воздуха / Relative humidity	
Число фаз Number of phases	3 Переменный ток	Рабочий режим, макс. Max. operation	
Расчетная мощность Rated power	0,25 кВт	95 % выпадение росы не допускается 95 % condensation not permitted	
Номинальный ток (IN) Rated current (IN)	1,70 А	Метод регулирования / Closed-loop control techniques	
Частота импульсов Pulse frequency	8 кГц	U/f линейное / квадратичное / параметрируемое	
Выходная частота при U/f-регулировании Output frequency for V/f control	0 ... 650 Гц	Да Yes	
Согласно требованиям законодательства ограничение составляет 550 Гц при производстве As a result of legal stipulations, a limit to 550 Hz is in production		Стандарты/нормы / Standards	
Общие технические характеристики / General tech. specifications		Соответствие стандартам Compliance with standards	
Угол сдвига cos φ Offset factor cos φ		0,95	
Угол сдвига cos φ Offset factor cos φ		UL, cUL, CE, C-Tick (RCM) UL, cUL, CE, C-Tick (RCM)	
Коммуникация / Communication		Маркировка "CE" CE marking	
Коммуникация Communication	RS485 RS485	Директива по низкому напряжению 2006/95/EG Low-voltage directive 2006/95/EC	
Механические данные / Mechanical data		Входы / выходы / Inputs / outputs	
Степень защиты Degree of protection	IP20 / UL открытый тип IP20 / UL open type	Цифровые входы / Digital inputs	
Типоразмер Frame size	FSA	Количество Number	
Масса нетто Net weight	0,70 кг	3	
Ширина Width	90,0 мм	Аналоговые входы / Analog inputs	
Высота Height	150,0 мм	Количество Number	
Глубина Depth	101,0 мм	1 (Аналоговый вариант, для уставки 0...10 В, масштабируемый или используемый как 4-й цифровой вход) 1 (Analog variant, for setpoint 0...10 V, can be scaled or used as 4th digital input))	
		Цифровые выходы / Digital outputs	
		Количество Number	
		1 (Изолированный оптронный выход, тип NPN) 1 (Isolated optocoupler output, NPN type)	