



Abbildung ähnlich
Figure similar

Datenblatt für SINAMICS Control Unit CU240E-2 DP-F Data sheet for SINAMICS Control unit CU240E-2 DP-F

Artikel-Nr. : 6SL3244-0BB13-1PA1
Article No. :

Kunden-Auftrags-Nr. :
Client order no. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Order no. :
Angebots-Nr. :
Offer no. :
Bemerkung :
Remarks :

Item-Nr. :
Item no. :
Komm.-Nr. :
Consignment no. :
Projekt :
Project :

Elektrische Daten Electrical data

Betriebsspannung über Operating voltage via

Das Powermodul
The Power Module DC 24 V

Externe Stromversorgung
External power supply DC 20 ... 29 V

Stromaufnahme, max.
Max. power consumption 0,50 A

Verlustleistung
Power loss 5.500,00 W

Kommunikation Communication

Kommunikation PROFIBUS DP
Communication PROFIBUS DP

Ein- / Ausgänge Inputs / outputs

Digitaleingänge-Standard Standard digital inputs

Anzahl
Number 6

Schaltpegel: 0→1
Switching level: 0→1 11 V

Schaltpegel: 1→0
Switching level: 1→0 5 V

Digitaleingänge-Fail Safe Fail-safe digital inputs

Anzahl
Number 3 (Nutzung von 6 × DI Standard)
3 (Use of 6 × DI Standard)

Digitalausgänge Digital outputs

als Relais-Wechsler as relay changer

Anzahl
Number 2

Analog- / Digitaleingänge Analog / digital inputs

Anzahl
Number 2 (Differenz-Eingang)
2 (Differential input)

Analogausgänge Analog outputs

Anzahl
Number 2 (potenzialbezogener Ausgang)
2 (Non-isolated output)

Regelungsverfahren Closed-loop control techniques

U/f linear / quadratisch / parametrierbar Ja
V/f linear / square-law / parameterizable Yes

U/f mit Flusstromregelung (FCC) Ja
V/f with flux current control (FCC) Yes

U/f ECO linear / quadratisch Ja
V/f ECO linear / square-law Yes

Vector-Regelung, geberlos Ja
Sensorless vector control Yes

Vector-Regelung, mit Geber Nein
Vector control, with sensor No

Drehmomentenregelung, geberlos Ja
Encoderless torque control Yes

Drehmomentenregelung, mit Geber Nein
Torque control, with encoder No

Umgebungsbedingungen Ambient conditions

Umgebungstemperatur Ambient temperature

Betrieb
Operation -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)

Lagerung
Storage -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Relative Luftfeuchte Relative humidity

Betrieb, max.
Max. operation 95 %

Anschlüsse Connections

Signalkabel Signal cable

Anschlussquerschnitt
Conductor cross-section 0,05 ... 1,50 mm²
(AWG 28 ... AWG 16)

Mechanische Daten Mechanical data

Schutzart
Degree of protection IP20 / UL open type
IP20 / UL open type

Nettogewicht
Net weight 0,49 kg (1,08 lb)

Maße Dimensions

Breite
Width 73,0 mm (2,87 in)

Höhe
Height 199,0 mm (7,83 in)

Tiefe
Depth 46,0 mm (1,81 in)

Datenblatt für SINAMICS Control Unit CU240E-2 DP-F

Data sheet for SINAMICS Control unit CU240E-2 DP-F

Artikel-Nr. : **6SL3244-0BB13-1PA1**
Article No. :

Normen Standards	
Normen-Konformität Compliance with standards	CE, UL, cUL, RCM, SEMI F47 CE, UL, cUL, RCM, SEMI F47
CE-Kennzeichen CE marking	Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU Low-voltage directive 2014/35/EC