




Arrancadores suaves SIRIUS valores con 460 V, 50 °C Estándar:
780 A, 700 hp Contacto común a 3: 1351 A, 1200 hp 200-460 V
AC, 115 V AC bornes de tornillo !!! Producto a extinguir El sucesor
es SIRIUS 3RW5, El tipo sucesor preferido es >>3RW5556-
6HA14<<

Datos técnicos generales

nombre comercial del producto		SIRIUS
equipamiento del producto		
• sistema de contactos de puenteo integrado		Sí
• tiristores		Sí
función del producto		
• autoprotección electrónica del aparato		Sí
• protección de sobrecarga del motor		Sí
• evaluación de protección de motor por termistor		Sí
• reset externo		Sí
• limitación de corriente ajustable		Sí
• conexión en triángulo interior (raíz de 3)		Sí
componente del producto salida para freno de motor		Sí
tensión de aislamiento valor asignado	V	690
grado de contaminación		3, según IEC 60947-4-2
designaciones de referencia según EN 61346-2		Q
designaciones de referencia según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750		G

Electrónica de potencia

designación del producto		Arrancador suave
intensidad de empleo		
• con 40 °C valor asignado	A	880
• con 50 °C valor asignado	A	780
• con 60 °C valor asignado	A	693
intensidad de empleo para motor trifásico con conexión dentro del triángulo		
• con 40 °C valor asignado	A	1 524
• con 50 °C valor asignado	A	1 351
• con 60 °C valor asignado	A	1 200
potencia mecánica entregada para motor trifásico		
• con 230 V		
— en conexión estándar con 40 °C valor asignado	kW	250
— con conexión dentro del triángulo con 40 °C valor asignado	kW	500
• con 400 V		
— en conexión estándar con 40 °C valor asignado	kW	500
— con conexión dentro del triángulo con 40 °C valor asignado	kW	900
potencia mecánica entregada [hp] para motor trifásico con 200/208 V en conexión estándar con 50 °C valor asignado	hp	250
frecuencia de empleo valor asignado	Hz	50 ... 60
tolerancia negativa relativa de la frecuencia de empleo	%	-10

tolerancia positiva relativa de la frecuencia de empleo	%	10
tensión de empleo en conexión estándar valor asignado	V	200 ... 460
tolerancia negativa relativa de la tensión de empleo en conexión estándar	%	-15
tolerancia positiva relativa de la tensión de empleo en conexión estándar	%	10
tensión de empleo con conexión dentro del triángulo valor asignado	V	200 ... 460
tolerancia negativa relativa de la tensión de empleo con conexión dentro del triángulo	%	-15
tolerancia positiva relativa de la tensión de empleo con conexión dentro del triángulo	%	10
carga mínima [%]	%	8
corriente nominal ajustable del motor para protección contra sobrecarga del motor valor nominal mínimo	A	176
tensión de empleo permanente [% de U_n] con 40 °C	%	115
pérdidas [W] con corriente de empleo con 40 °C durante el funcionamiento típico	W	250
Circuito de control/ Control por entrada		
tipo de corriente de la tensión de alimentación de mando		AC
frecuencia de la tensión de alimentación de mando 1 valor asignado	Hz	50
frecuencia de la tensión de alimentación de mando 2 valor asignado	Hz	60
tolerancia negativa relativa de la frecuencia de la tensión de alimentación de mando	%	-10
tolerancia positiva relativa de la frecuencia de la tensión de alimentación de mando	%	10
tensión de alimentación del circuito de mando 1 con AC		
• con 50 Hz valor asignado	V	115
• con 60 Hz valor asignado	V	115
tolerancia negativa relativa de la tensión de alimentación de mando con AC con 50 Hz	%	-15
tolerancia positiva relativa de la tensión de alimentación de mando con AC con 50 Hz	%	10
tolerancia negativa relativa de la tensión de alimentación de mando con AC con 60 Hz	%	-15
tolerancia positiva relativa de la tensión de alimentación de mando con AC con 60 Hz	%	10
tipo de display para señal de error		display
Datos mecánicos		
anchura	mm	510
altura	mm	640
profundidad	mm	290
tipo de fijación		fijación por tornillo
posición de montaje		con nivel de montaje vertical girable +/-90°, con nivel de montaje vertical +/- 22.5° hacia adelante, posición de montaje de pie
distancia que debe respetarse para montaje en serie		
• hacia arriba	mm	100
• hacia un lado	mm	5
• hacia abajo	mm	75
longitud del cable máx.	m	500
número de polos para circuito principal		3
Conexiones/ Bornes		
tipo de conexión eléctrica		
• para circuito principal		bornes para barra
• para circuito auxiliar y circuito de mando		conexión por tornillo
número de contactos NC para contactos auxiliares		0
número de contactos NA para contactos auxiliares		3
número de contactos conmutados para contactos auxiliares		1
tipo de secciones de conductor conectables para terminal de cable DIN para contactos principales		
• alma flexible		50 ... 240 mm²
• multifilar		70 ... 240 mm²

tipo de secciones de conductor conectables para contactos auxiliares		
• monofilar • alma flexible con preparación de los extremos de cable		2x (0,5 ... 2,5 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²)
tipo de secciones de conductor conectables con cables AWG		
• para contactos principales • para contactos auxiliares • para contactos auxiliares alma flexible con preparación de los extremos de cable		2/0 ... 500 kcmil 2x (20 ... 14) 2x (20 ... 16)

Condiciones ambiente		
altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar	m	5 000
categoría medioambiental • durante el transporte según IEC 60721 • durante el almacenamiento según IEC 60721 • durante el funcionamiento según IEC 60721		2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (altura de caída máx. 0,3 m) 1K6 (condensación ocasional), 1C2 (sin niebla salina), 1S2 (no puede entrar arena en los aparatos), 1M4 3K6 (sin formación de hielo, sin condensación), 3C3 (sin niebla salina), 3S2 (no puede entrar arena en los aparatos), 3M6
temperatura ambiente		
• durante el funcionamiento • durante el almacenamiento	°C	60
	°C	-25 ... +80
temperatura de reducción de potencia (derating)	°C	40
grado de protección IP frontal según IEC 60529		IP00

Valores nominales UL/CSA		
potencia mecánica entregada [hp] para motor trifásico		
• con 200/208 V — con conexión dentro del triángulo con 50 °C valor asignado • con 220/230 V — en conexión estándar con 50 °C valor asignado — con conexión dentro del triángulo con 50 °C valor asignado • con 460/480 V — en conexión estándar con 50 °C valor asignado — con conexión dentro del triángulo con 50 °C valor asignado	hp	450
	hp	300
	hp	600
	hp	700
	hp	1 200
capacidad de carga de los contactos auxiliares según UL		B300 / R300

Homologaciones Certificados		
General Product Approval		



[Confirmation](#)



General Product Approval	EMV	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------	-----	-------------------	-------------------



[KC](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

LRS

Más información

Simulation Tool for Soft Starters (STS)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RW4457-6BC34>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW4457-6BC34>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RW4457-6BC34>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4457-6BC34&lang=en

