

**SIEMENS**

*Ingegno per la vita*

SIEMENS

INDUSTRY MALL

Home > Language

Home > My

My Siemens

My

Product Catalog

Search

Country selector

Drive technology

Automation technology

Welcome to the Siemens Industry Mall  
Please select in the list below your country to access  
your regional Industry Mall.

International Information News

2021: Cybersecurity practices recommended and  
updated with 2021

2021: Cybersecurity practices recommended and  
updated

# Customer Mall Guide

Unrestricted © Siemens 2021

[www.siemens.it/mall](http://www.siemens.it/mall)

Compare



|   |    |
|---|----|
| <b><u>Accesso</u></b>                             |    |
| Registrazione                                     | 3  |
| Login e Password                                  | 6  |
| <b>User Self Service</b>                          |    |
| Modifica: Password e dati personali               | 7  |
| <b><u>Amministrazione</u></b>                     |    |
| Azienda   | 9  |
| Codice Articolo Cliente                           | 10 |
| Utenti Crea e rimuovi le utenze                   | 11 |
| <b><u>Catalogo</u></b>                            |    |
| Ricerca Prodotti                                  | 12 |
| Confronta Prodotti                                | 13 |
| CAX Data  | 14 |
| Configura Prodotti                                | 15 |
| <b><u>Stato dell'Ordine</u></b>                   |    |
| Filtri di Ricerca                                 | 17 |
| Dettaglio dell'Ordine                             | 18 |
| <b><u>Carrello</u></b>                            |    |
| Caricamento prodotti                              | 20 |
| Verifica :lista articoli, consegna e spedizione   | 21 |
| Verifica fattibilità di consegna                  | 22 |
| Note di Posizione e controllo posizioni           | 23 |
| Dati di Testata                                   | 24 |
| Invio del Carrello d'ordine                       | 25 |
| Personalizzazione Carrello / Estrapolazione Dati  | 26 |
| Gestione dei carrelli                             | 27 |
| <b><u>Mall Service</u></b>                        |    |
| Accesso all'area dedicata ai servizi Mall Service | 28 |
| Panoramica dei servizi del prodotto               | 29 |
| Finalizzare l'ordine                              | 30 |



Accedi al link [www.siemens.it/mall](http://www.siemens.it/mall)

Clicca il link "Registrati subito!"

Verrai guidato nella creazione di una richiesta di registrazione

**Dati Accesso**

Login \*

Password \*

Password (Ripetizione) \*

La password deve soddisfare tutti i seguenti criteri:

- Almeno 1 lettera minuscola
- Almeno 1 lettera maiuscola
- Almeno 1 numero
- Almeno 1 carattere special
- Evitare l'uso '!', '&', '<', '>' di caratteri speciali
- Almeno 8 caratteri
- Nuova password corrispondente

Lingua \* Italiano

**Azienda**

Codice Cliente

Società \*

Industrie

Via \*

CAP \*

Località \*

Paese / Regione \* Italy

**Dati Personali**

Cognome \*

Nome \*

Titolo --

Telefono \*

Salutation \* Signor

Fax

Cellulare

E-Mail \*

Format  Testo  HTML

E-mail per conferma d'ordine

E-mail per bolla di spedizione

\* Campo obbligatorio

Inserisci il codice visualizzato

Scegli login e password prestando attenzione ai criteri da rispettare.

I dati di accesso a Mall sono personali e ti daranno visibilità ad informazioni riservate alla tua azienda.


Inserisci l'indirizzo della sede legale della tua azienda.

Se non conosci il tuo « Codice Cliente» contatta il tuo Siemens Business Partner per esserne informato.

Compila i campi con i tuoi riferimenti personali e procedi con il tasto «Continua»



All'indirizzo e-mail inserito nel Form di registrazione, verrà inviata una e-mail automatica: «Siemens Industry Mall Conferma del vostro indirizzo e-mail»



La tua richiesta è ancora in fase di autorizzazione al termine della quale riceverai una e-mail di notifica per l'accettazione della tua richiesta di registrazione.





Accedi al link [www.siemens.it/mall](http://www.siemens.it/mall)

Clicca "Accedi" e inserisci le credenziali d'accesso da te scelte durante la fase di registrazione al portale.

Ti ricordiamo che le credenziali di accesso devono essere autorizzate (Vedi capitolo Registrazione)

## Problemi di accesso

Dopo il terzo tentativo di accesso con login e/o password errate, il sistema non ti farà accedere per motivi di sicurezza.

Richiedi i dati di accesso cliccando:

>Account bloccato? Password o Login dimenticata?



Ti occorre la password e conosci la Login: compila il box a sinistra "Hai dimenticato la password?"

Non ti ricordi la login: compila il box a destra. "Hai dimenticato la login?"

All'indirizzo e-mail riportato nella tua utenza, verrà inviata un'email con le informazioni utili per il recupero del dato che hai richiesto.

Il Contact Center Industry Mall saprà aiutarti in questa celere operazione (Tel.: 02.2436.2000 + selezione 7)



Posizionati con il cursore sul nome dell'utenza. Clicca il link "User Self Service" nel menù a tendina.

Verifica e modifica i dati della tua utenza nelle aree a tua disposizione.

### Modifica la tua Password

User Self Service

[Accesso al sistema](#) [Dati/Indirizzo profilo](#) [Persona](#)

**Cambia password**

Per motivi di sicurezza, lei sarà scollegato dopo aver modificato la password!

Login

Password (vecchia):

Password (nuova):

Conferma (nuova) password:

[Avanti >](#)

La password deve soddisfare tutti i seguenti criteri:  
Almeno 1 lettera minuscola  
Almeno 1 lettera maiuscola  
Almeno 1 numero  
Almeno 1 carattere special  
Evitare l'uso "!", "&", "<", ">" di caratteri speciali  
Almeno 8 caratteri  
Nuova password corrispondente

### Modifica i tuoi Dati Personali

User Self Service

[Accesso al sistema](#) [Dati/Indirizzo profilo](#) [Persona](#)

**Modifica i tuoi Dati Personali**

Login

Cognome

Nome

Secondo Nome

Titolo

Telefono

Genere

Fax

Cellulare

E-mail

[Inoltra](#)

Clicca il tasto "Inoltra" per salvare le modifiche

Personalizza il tuo Profilo della tua Utenza

User Self Service

Accesso al sistema
Dati/indirizzo profilo
Persona

Scegliere il proprio formato numeri

Inserire qui il proprio formato data come gg/mm/aaaa

Modalità di scorrimento

Lunghezza Pagina \*

Azienda.

Indirizzo 1

Indirizzo 2

Via

CAP

Città

Paese

Time Zone \*

Lingua

Nessun valore è stato sel. ▼

Nessun valore è stato selezionato ▼

20

Indirizzo Via

Indirizzo 2

Via

CAP

Città

Paese

Milano

Italia

CET - Central Europe Time ▼

Italiano ▼

Impostazione InfoMall

Ricezione dell'InfoMall "Aggiornamento Stato Ordine"

Selezionando questa funzione riceverete una mail per ogni aggiornamento riguardante date di consegna, materiale e quantità di merce ordinata.

Ricezione dell'InfoMall "Notifica Spedizione Ordine"

Selezionando questa funzione riceverete una mail di notifica di avvenuta spedizione, per ogni spedizione effettuata.

Ricezione dell'InfoMall un'unica volta al giorno.

Selezionando questa funzione riceverete le InfoMall "Aggiornamento Stato Ordine" e "Notifica Spedizione Ordine" un'unica volta al giorno (indicativamente alle 3:00 am). Tali InfoMall conterranno gli aggiornamenti di tutte le posizioni per singolo ordine. ATTENZIONE! QUESTA FUNZIONE E' ATTIVA SOLO SE E' STATA SELEZIONATA UNA DELLE DUE FUNZIONI SOPRA DESCRITTE.

Ricezione dell'InfoMall per le sole posizioni modificate.

Selezionando questa funzione riceverete le InfoMall riportanti le sole posizioni modificate o in spedizione.

Set RDD to the last used RDD type (header or item) when creating a NEW cart

Set RDD to the last used RDD type (header or item) when creating a NEW cart

1.234,56

1.250,65

1234,56

1250.65

AA/MM/GG

AA-MM-GG

DD/MM/YYYY

GG / MM / AA

GG MM AA

GG.MM.AA

GG.MM.AAAA

GG-MM-AA

MM.GG.AA

MM.GG.AA

MM/GG/AAAA

YYYY.MM.DD


Imposta il numero di righe che desideri vengano visualizzate nel carrello Mall.

Per modificare i dati aziendali rivolgiti al Customer Manager (CM) della tua azienda . Vedi capitolo Amministrazione; oppure manda una e-mail a : [help.industrymall.it@siemens.com](mailto:help.industrymall.it@siemens.com)

InfoMall è il servizio di invio e-mail relative lo Stato Ordine e Avvenuta Spedizione è attivo solo per gli ordini inviati tramite uno dei servizi elettronici offerti da Siemens.

Richiedi subito di essere abilitato ad ordinare on-line scrivendo una e-mail a [help.industrymall.it@siemens.com](mailto:help.industrymall.it@siemens.com)

Tutte le funzioni accessibili nell'area Amministrazione sono riservate alle utenze con diritto di "Customer Manager" (CM)  
 Richiedi l'attivazione del diritto inviando una e-mail a : [help.industrymall.it@siemens.com](mailto:help.industrymall.it@siemens.com)



Clicca il link "Amministrazione" e "Aziende"

## Gestione degli indirizzi

Accedi all'area "Indirizzi per la consegna"

| Dati della Azienda  |                      |                           |                         |                           |       |        |    |        |
|---|----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------|--------|----|--------|
| Lavorista/Car Client  |                      |                           |                         |                           |       |        |    |        |
| Impostazioni base   |                      | Indirizzi per la consegna | Codice articolo cliente | Customer article group ID |       |        |    |        |
| Aggiungi Indirizzo   Cancella indirizzo   Esporta come file Excel   <input type="text"/> <input type="button" value="Trova"/> |                      |                           |                         |                           |       |        |    |        |
| #   | Nome Azienda         | Name 2                    | Name 3                  | Via                       | CAP   | Città  | PV | Paese  |
| <input type="checkbox"/>  | ABC SRL              |                           |                         | Via milano                | 20100 | Milano |    | Italia |
| <input type="checkbox"/>  | Lavorista/Car Client |                           |                         | Via C.so A. D'Adda, 10    | 20126 | Milano |    | Italia |

Mostra dettagli

Gestire gli indirizzi

Nome Azienda  \*

Nome Azienda 2

Indirizzo 2

Via  \*

CAP  \*

Città  \*

Paese


Save as copy

\* Alimentare i campi obbligatori contrassegnati con l'asterisco

Modifica degli indirizzi di consegna  
 Clicca il nome della tua Azienda e il tasto "Mostra dettagli"  
 Modifica e salva i dati.

Rimozione degli indirizzi di consegna  
 Seleziona l'indirizzo da rimuovere e clicca «Cancella Indirizzo»

Inserimento di nuovi indirizzi di consegna  
 Clicca «Aggiungi indirizzo», compila il form che segue e salva i dati.



Clicca il link “Amministrazione” e “Aziende”

## Codice Articolo Cliente

Crea una transcodifica tra “il tuo codice prodotto” ed il “codice prodotto Siemens”; potrai gestire le ricerche nel catalogo prodotti o il caricamento del carrello utilizzando il “il tuo codice prodotto” che verrà riportato su tutti i documenti in caso di ordini on-line.

Accedi all’area «Codice articolo cliente» ed infine **Clicca QUI**



Se precedentemente caricati, la lista dei «codici articolo cliente» è immediatamente visualizzata




**Elimina No.**  
Seleziona il codice che desideri eliminare e, di seguito, clicca il tasto “Elimina No.”  
Clicca il tasto “Cancella tutto” per cancellare la totalità del contenuto del data base

**Esporta** :Esporta da Mall la tua lista, semplicemente cliccando il tasto “Esporta come file Excel”

**Carica Lista**  
Crea e salva un file Excel con la transcodifica tra “il tuo codice prodotto” ed il “codice prodotto Siemens”, avvalendoti del seguente formato:


|   | A                              | B                          |
|---|--------------------------------|----------------------------|
| 1 | <b>Codice articolo cliente</b> | <b>Siemens Part Number</b> |
| 2 | A567                           | 5SU1354-1LB20              |
| 3 | B458                           | 3RX9013-0AA00              |

Clicca il link “ Carica Lista” per importare il tuo file Excel nel Portale



### Aggiungi No.

Usa la funzione “ Aggiungi No” per inserire i tuoi codici uno alla volta





Clicca il link “Amministrazione” ed «Utenti» nel menù a tendina.

## Crea e rimuovi le utenze Mall per la tua azienda


Crea nuove utenze Mall per la tua Azienda.

Clicca «Aggiungi utente» per creare una nuova utenza nel account di Mall della tua Azienda

Compila e salva i campi proposti dal sistema. Una e-mail notificherà a te e al nuovo utente la creazione della nuova utenza.

Durante il primo accesso al sistema, il nuovo utente dovrà definire la sua password personale.


La funzione «Account Bloccato. Password dimenticata» descritta a pagina 6, ti supporterà se necessario



Rimuovi le utenze Mall esistenti.

Seleziona l'utenza da rimuovere e clicca «Elimina utente»

Per tutelare i dati riservati alla tua azienda, ti ricordiamo di eliminare le utenze Mall quando queste non sono più necessarie (es. un collega ha terminato il rapporto lavorativo con la tua azienda)



Naviga nell'albero «Catalogo Prodotti» per avere una panoramica del prodotto di interesse, oppure utilizza la funzione rapida: «Ricerca prodotti» per visualizzare velocemente i dettagli.

The screenshot displays the Siemens Industry Mall interface. At the top, the user is logged in as 'marylin monroe (Luisella De Gan)'. The search bar contains the text '6es'. A dropdown menu shows a list of product codes: 6es7193-6BP00-0BA0, 6es7193-6BP00-0DA0, 6es7136-6BA00-0CA0, 6es7155-6AA01-0BN0, 6es7132-6BH01-0BA0, 6es71314BF000AA0, 6es7136-6DC00-0CA0, 6es7131-6BF01-0BA0, 6es7155-6AU01-0CN0, and 6es7512-1SK01-0AB0. The main content area is titled 'Control Units' and shows details for the selected product '6SL3054-4AG00-2AA0', including a description: 'SINAMICS scheda SD 512 Mbyte vuota per l'ordinazione l'indirizzo e-mail con opzione Z è obbligatoriamente necessario.' and a 'Configurare' button. A table at the bottom shows pricing for '6SL3074-0AA10-0AA0' at 210,00 EUR.

Al termine della ricerca avrai raggiunto la pagina del catalogo da dove potrai visualizzare il dettaglio del prodotto, configurarlo, scaricare le informazioni tecniche e la documentazione relativa al materiale, inoltre potrai visualizzare i prezzi di listino e caricare il prodotto nel carrello.

Seleziona i prodotti di tuo interesse e, di seguito, clicca il tasto "Confronta".

Homepage Industry Mall | Lingua | Contatto | Help | Site Explorer

Home | Search for: 3NW703 | Catalogo | Carrello (1) | Quote | Nuove funzionalità | Stato dell'ordine | Amministrazione

3NW703 | Ricerca | help

Test Test Test 3NW703

Cod. Prodotto (4) | Categorie di Prodotto (0) | Documenti (0)

Controllo disponibilità | CAX Data | **Confronta** | Opzioni | Numero progetto | Ordinatorio | Alfabeticamente

| Codice Materiale / Descrizione  | Prezzo di listino / Prezzo al cliente |              |
|---|---------------------------------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>&gt; 3NW7033</b><br>SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 10x38 mm, a 3 poli, In: 32 A, Un AC: 690 V                        | 19,31 EUR<br><b>19,31 EUR</b>         | 1<br>1 Pezzo |
| <a href="#">Debug Information</a>   <a href="#">Dettaglio Prezzi</a>   <a href="#">Verifica disponibilità</a>   |                                       |              |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>&gt; 3NW7033-1</b><br>SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 10x38 mm, a 3 poli, In: 32 A, Un AC: 690 V, esecuzione compatta | 54,34 EUR<br><b>54,34 EUR</b>         | 1<br>1 Pezzo |
| <a href="#">Debug Information</a>   <a href="#">Dettaglio Prezzi</a>   <a href="#">Verifica disponibilità</a>   |                                       |              |

Filtro per Famiglia di Prodotti

Cartucce fusibili cilindriche... (2)

Basi portafusibili in grande... (2)

[Elimina filtri](#) | [Applica filtri](#)

Saranno facilmente leggibili e confrontabili i dati tecnici dei prodotti da te selezionati

| Numero di articoli  | 3NW7033   | 3NW7033-1  |
|---|---|--|
| Numero di articoli  |   |  |
| Descrizione   | SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 10x38 mm, a 3 poli, In: 32 A, Un AC: 690 V | SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 10x38 mm, a 3 poli, In: 32 A, Un AC: 690 V, esecuzione compatta |
| Descrizione del prodotto  | Portafusibili per cartucce cilindriche  | Portafusibili per cartucce cilindriche   |
| Descrizione del prodotto  | Portafusibili per cartucce cilindriche  | Portafusibili per cartucce cilindriche   |
| Caratteristiche generali  |   |  |
| Numero di poli  | 3   | 3  |
| Dimensione massima della cartuccia fusibile   | 10 x 38 mm  | 10 x 38 mm   |
| Dimensione di installazione   |   |  |
| Dimensioni di montaggio   |   |  |
| • con AC: 1 valore nominale   | 690 V   | 690 V  |
| • con DC: 1 valore nominale   | 690 V   | 690 V  |
| Caratteristiche   |   |  |
| Dimensione di montaggio (con AC: valore nominale)   | 32 A  | 32 A   |
| Altezza   | 81 mm   | 80 mm  |
| Larghezza   | 64 mm   | 60 mm  |
| Profondità  | 64 mm   | 38 mm  |
| Peso netto  | 190 g   | 190 g  |
| Caratteristiche   |   |  |
| Codice di sicurezza   | F   | F  |
| • secondo EN 61508-2  | F   | F  |
| • secondo EN 61508-2:2010   | F   | F  |
| Generale Product Approval   |   |  |
| UR  |   |  |
| CEC   |   |  |
| Declaration of Conformity   |   |  |
| EC EU Declaration of Conformity   |   |  |
| Documentazione  |   |  |
| Identification and documentation (catalogue, options, ...)  |   |  |
| Industry Mall (sistema di ordinazione Online)   |   |  |
| Service Support (documenti, Certificati, Caratteristiche Tecniche, ...)   |   |  |
| Scelta dell'indirizzo della produzione, degli approvvigionatori, dei materiali (C, materiali delle commesse, ...) |   |  |
| Scelta dell'indirizzo della produzione, degli approvvigionatori, dei materiali (C, materiali delle commesse, ...) |   |  |
| Scelta dell'indirizzo della produzione, degli approvvigionatori, dei materiali (C, materiali delle commesse, ...) |   |  |
| Scelta dell'indirizzo della produzione, degli approvvigionatori, dei materiali (C, materiali delle commesse, ...) |   |  |

CAX-Data è la funzione che, in modo facile e per più prodotti contemporaneamente, ti permette di richiedere il download di certificati, le caratteristiche tecniche, gli schemi di collegamento e connessioni, le foto e i disegni del prodotto e molto altro ancora.



Seleziona il/i prodotto/i per il/i quale/i desideri ricevere informazioni e clicca il tasto «CAX-Data».

Raggiunta l'area «CAX- nuovo download» definisci la tua richiesta di dati, procedi compilando e selezionando i documenti di tuo interesse, modifica i dati se necessario ed infine finalizza la richiesta. Una mail, inviata all'indirizzo presente nella tua utenza di Mall, ti notificherà quando potrai eseguire il download delle informazioni che hai richiesto.

Accedi alla pagina del catalogo riferita al prodotto di tuo interesse e clicca «Configuratore»

L'accesso diretto al configuratore ti darà la possibilità di definire la sigla del materiale e aggiungere eventuali opzioni; inoltre, direttamente dal configuratore potrai trasferire il prodotto nel carrello e richiedere il download di documenti e della scheda tecnica.

Definisci se lo desideri, i documenti da scaricare



Richiedi il Download

Ottieni il materiale desiderato

**Scheda tecnica SIMOTICS S-1FT7**

N° d'articolo: 1FT7034-1AK75-1MH1

|   |                               |  |                            |
|---|-------------------------------|--|----------------------------|
| <b>Dati di progettazione</b>  |                               | <b>Punto di funzionamento ottimale</b> |                            |
| Velocità nominale   | 6.000 giri/min                | N. di giri ottimale                    | 6.000 giri/min             |
| Numero di poli  | 4                             | Potenza ottimale                       | 0,9 kW                     |
| Coppia nominale (100 K)   | 1,4 Nm                        | <b>Dati limite</b>                     |                            |
| Corrente nominale   | 2,10 A                        | N. di giri max. ammessa (max.)         | 10.000 giri/min            |
| Coppia da fermo (50 K)  | 1,6 Nm                        | N. di giri max. ammessa (convezionale) | 10.000 giri/min            |
| Coppia da fermo (100 K)   | 2,0 Nm                        | Coppia max.                            | 8,0 Nm                     |
| Corrente da fermo (50 K)  | 2,20 A                        | Corrente max.                          | 12,00 A                    |
| Corrente da fermo (100 K)   | 2,70 A                        | <b>Motor Module consigliato</b>        |                            |
| Momento d'inerzia del rotore  | 0,980 kgm <sup>2</sup>        | Corrente nominale del convertitore     | 3,00 A                     |
| Rendimento  | 90,0 %                        | Corrente max. del convertitore         | 6,00 A                     |
| <b>Costanti fisiche</b>   |                               | <b>Freno di stazionamento</b>          |                            |
| Costante di coppia  | 0,74 Nm/A                     | Esecuzione del freno di stazionamento  | Freno a magneti permanenti |
| Costante di tensione a 20° C  | 49,0 V/1000*min <sup>-1</sup> | Coppia di stazionamento                | 3,0 Nm                     |
| Resistenza dell'avvolgimento a 20° C  | 2,40 Ω                        | Coppia frenante                        | 1,5 Nm                     |
| Induttanza del campo rotore   | 0,7 mH                        | Tensione di alimentazione              | DC 24 V                    |
| Costante di tempo elettrica   | 4,00 ms                       | Corrente bobina                        | 0,30 A                     |
| Costante di tempo meccanica   | 1,10 ms                       | Energia di commutazione ammessa        | 30 J                       |
| Costante di tempo termica   | 25 min                        | Tempo di apertura                      | 60 ms                      |
| Resistenza torsionale dell'albero   | 3.700 Nmrad                   | Tempo di chiusura                      | 25 ms                      |
| Peso netto del motore   | 4,2 kg                        |  |                            |
| <b>Dati meccanici</b>   |                               |  |                            |
| Tipo di motore: Motore a magneti permanenti   |                               |  |                            |
| Tipo di motore: Compact tipo base   |                               |  |                            |
| Altezza d'asse: 36  |                               |  |                            |
| Raffreddamento: Ventilazione naturale   |                               |  |                            |
| Tolleranza di concentricità: 0,035 mm   |                               |  |                            |
| Tolleranza di eccentricità: 0,080 mm  |                               |  |                            |
| Tolleranza di planarità: 0,080 mm   |                               |  |                            |
| Grado di vibrazione: Livello A  |                               |  |                            |
| Grado di protezione: IP65   |                               |  |                            |
| Forma costruttiva secondo Code I: IM B5 (nuova forma di flangia)  |                               |  |                            |
| Sorveglianza della temperatura: Sensore di temperatura Pt1000   |                               |  |                            |
| Codice della custodia: Standard (girgolo vuoto parato), come il codice RAL 9023   |                               |  |                            |
| Esecuzione dell'entrevità d'albero: Albero facile   |                               |  |                            |
| Esecuzione del sensore: Trasduttore AM2400000 - trasduttore assoluto Z048 S0, 4096 gn Multiturn, con interfaccia I2C401 |                               |  |                            |
| Collegamento elettrico: Connettore ruotabile  |                               |  |                            |
| Grandezza del connettore: 1   |                               |  |                            |



Clicca il link "Stato dell'ordine" per accedere alla lista dei tuoi ordini.

Agisci sui «Filtri» per facilitare le tue ricerche

**Ricerca per Ordine**

Numero Ordine Cliente  Stato

Ricerca avanzata

Numero ordine di vendita (SO)  Quote Number

Intervallo data ordine  Codice Prodotto  Nr. Del Documento di Trasporto

Tipo Ordine  Numero progetto

**Tutto**

- 1 giorno
- 7 giorni
- 30 giorni
- 60 giorni
- 90 giorni
- Inserire un Range

**Tutto**

- Mall
- Service Mall
- ERP2Mall
- CA01
- EDI
- Altro

**Tutto**

- Inevaso
- Completato
- Cancellato

Inserisci il numero del documento di trasporto, Potrai risalire al tuo numero di ordine e

Clicca «Ricerca per ordine» per avere informazioni generali sull'ordine, oppure

clicca «Ricerca per Posizione» per avere informazioni dettagliate su tutte le posizioni dei tuoi ordini.

10000 Risultato della ricerca. Esporta in Excel

| Numero Ordine Cliente > | Data di ordinazione ^ | Stato >                           | Prezzo totale > | Quote Number > | Tipo Ordine | Siemens OrgID | Codice Cliente > | Numero ordine di vendita (SO) > |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|------------------|---------------------------------|
| > 1234567               | 06.05.21              | ✔ Completato                      | 12345,00 €      | 12345          | Altro       | A1010033      | 1234567          | > 1234567                       |
| > 1234568               | 06.05.21              | 🕒 Ordine in elaborazione (aperto) | 12345,00 €      | 12345          | Altro       | A1010033      | 1234568          | > 1234568                       |
| > 1234569               | 06.05.21              | ✔ Completato                      | 12345,00 €      | 12345          | Altro       | A1010033      | 1234569          | > 1234569                       |
| > 1234570               | 06.05.21              | 🕒 Ordine confermato (aperto)      | 12345,00 €      | 12345          | Altro       | A1010033      | 1234570          | > 1234570                       |

Ultimo aggiornamento 03.03.20 15:24:00  
 🔄 Clicca per aggiornare lo stato di evasione

**! Refresh di pagina !**

Posizionati sull'orologio e clicca il messaggio per richiedere il Refresh di pagina ed avere l'aggiornamento istantaneo dello stato di evasione

### Numero ordine di vendita (SO)

Identificata il numero di ordine di vendita quando il tuo ordine è stato elaborato con successo

### Stato

Ordine Aperto: l'ordine è in fase di verifica

Ordine in Elaborazione (aperto): l'ordine è stato elaborato ed è stato assegnato il «Numero ordine di Vendita» (Sales Order – SO)

Ordine Confermato (aperto): Sono presenti le informazioni relative alla data di consegna del fornitore.

Ordine completato: L'ordine è evaso e puoi eseguire il download delle bolle di consegna in formato pdf oppure eseguire la tracciatura del corriere.

**Testata dell'ordine**

Codice Cliente: [Visualizza](#)

Data di ordinazione: 15.04.21

Riferimento presso il cliente: [Stampa lista](#)

**1** Siemens Order Manager: [Stampa lista](#)

Numero di conferma d'ordine (SO): 31160000

Codice Progetto: -

Numero Ordine Cliente: Q20-6344BF DEL 15/4/2021

Stato dell'ordine: ○ Ordine in elaborazione (aperto)

Prezzo totale: [Visualizza](#)

**2** Condizioni pagamento: R.B. cumul. 90-120gg d.f.f.m..

[Scarica tutte le bolle di consegna](#)

**Dati di Consegna**

Siemens OrgID: A1010033

Indirizzo di consegna: [Visualizza](#)

**3** Testi di testata: EXTRA SCONTO DEL 10% [Visualizza](#) OFFERTA SPECIALE MAGGIO

**5** [Esporta in Excel](#)

| Numero Posizione | Prodotto  | Stato   | Quantità   | Data  | Bolla di Consegna / Corriere               | Prezzo  | Documenti   |
|------------------|---|---|--|---|--|---|---|
| 1                | <a href="#">3KA7121-4AA00</a>   <a href="#">3KA71214AA00</a><br>SEZIONATORE 4X160A SENZA COMANDO  | <span style="color: green;">✔</span> Completato | Quantità ordinata 1<br>Quantità confermata 1<br>1° Data confermata 1<br>Quantità spedita 1 | 21.04.21<br>21.04.21<br>Da confermare<br>19.04.21 | <a href="#">Visualizza</a> PDF<br>Corriere | Prezzo di listino <a href="#">Visualizza</a><br>Prezzo netto <a href="#">Visualizza</a><br>Prezzo totale <a href="#">Visualizza</a> | <a href="#">Visualizza</a> CAX<br><a href="#">Visualizza</a> Data |
| 2                | <a href="#">3KX7112-2AA00</a>   <a href="#">3KX71122AA00</a><br>COM. BL. PORTA 3KL71/3KA71 GR.1/2 | <span style="color: green;">✔</span> Completato | Quantità ordinata 1<br>Quantità confermata 1<br>1° Data confermata 1<br>Quantità spedita 1 | 21.04.21<br>21.04.21<br>Da confermare<br>19.04.21 | <a href="#">Visualizza</a> PDF<br>Corriere | Prezzo di listino <a href="#">Visualizza</a><br>Prezzo netto <a href="#">Visualizza</a><br>Prezzo totale <a href="#">Visualizza</a> | <a href="#">Visualizza</a> CAX<br><a href="#">Visualizza</a> Data |

**4** [Visualizza](#)

**6** [Visualizza](#)

- 1** Siemens Order Manager: Gestore del tuo ordine presso Siemens. Contattalo per qualsiasi chiarimento o modifica sull'ordine.
- 2** Condizioni di pagamento: Condizioni di pagamento applicate all'ordine in consultazione
- 3** Testi di testata: Visualizzati solo se presenti nell'ordine – Carrello
- 4** Documenti «CAX Data» Vedi capitolo «Catalogo CAX DATA»
- 5** Esporta in Excel. Esegui il download dei dati dei tuoi ordini; con il file ottenuto elabora lo stato complessivo dei tuoi ordini.
- 6** Scarica tutte le bolle del tuo ordine con un click

### Bolla di consegna / corriere

A seguito dell'avvenuta spedizione della merce, potrai scaricare il DDT in formato PDF e avere informazioni circa la tracciatura della spedizione:



Richiedi subito di essere abilitato ad ordinare on-line,scrivendo un'e-mail a: [help.industrymall.it@siemens.com](mailto:help.industrymall.it@siemens.com)



Clicca il link “Carrello” per accedere all’area carrello, saranno a tua disposizione tutte informazioni a supporto per definire il tuo ordine in sicurezza e con dati sempre aggiornati.

Inserisci nel carrello i prodotti di tuo interesse scegliendo tra le seguenti modalità:

**Copia & Incolla** Inserisci Carica File

Ingrandisci Applica

**Copia dal tuo file (Excel, Word ecc..)**  
la lista degli articoli che desideri inserire nel carrello,  
affiancati dalla quantità desiderata  
e avendo cura di  
separare gli uni dall'altra da:

- una virgola,
- un punto e virgola oppure
- un tab

**Incolla**, poi, il tuo elenco nell'apposito riquadro.

Aggiungi posizioni ( MAX 250)

**Copia & Incolla** Inserisci Carica File

Ingrandisci Applica

Clicca «Applica»

**Copia & Incolla** **Inserisci** Carica File

Cod. Materiale

Opzioni

Option Text (in form Y21:..#Y52:..#)

Quantità

Aggiungi al carrello

La cartella “**Inserisci**” ti consente di trattare un solo articolo alla volta ed è da tener presente nel caso in cui si debbano inserire codici con opzioni articolate.  
Clicca «Aggiungi al carrello»

**Copia & Incolla** Inserisci **Carica File**

Nome file

Sfogliala...

Quali formati possono essere caricati

Carica come nuovo carrello (il carrello attivo verrà sovrascritto)

Carica su carrello attuale

Carica

**Carica il file** contenete la tua lista di prodotti abbinati alla quantità nel carrello.

Matrice per l'importazione dei dati:

|   | A                  | B        | C       |
|---|--------------------|----------|---------|
| 1 | Cod. Materiale     | Quantità | Opzioni |
| 2 | 6FX8002-1AA02-2CC3 | 1        |         |
| 3 | 6SL3000-2DH38-1DA0 | 1        |         |
| 4 | 6ES7321-1BL00-0AA0 | 1        |         |
| 5 | 1LG4183-2AA31-Z    | 1        | A10     |

Clicca «Carica»

1 Lista articoli 2 Dati di ordinazione 3 Ordina 4 Conferma d'ordine

Cancella elementi | Controllo disponibilità | Cerca | Opzioni carrello | Gestione dei carrelli | Numero progetto | Opzioni catalogo

| Nr.   | Cod. Materiale       | Quantità | Descrizione   | Disponibilit | Prezzo di Listino  | Moltip | Famiglia Sconto | Sconto % | Prezzo totale per posizione |
|---|----------------------|----------|---|--------------|--------------------|--------|-----------------|----------|-----------------------------|
| 1   | 3NW6002-1            | 1 Pezzo  | SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 2 A, gG, Un AC: 500 V   |              | EUR                | 1      | 5CG             |          | EUR                         |
| La quantità deve essere modificata a causa della quantità minima di ordinazione. Controllare la quantità specificata. |                      |          |   |              |                    |        |                 |          |                             |
| 2   | 3NW7033              | 1 Pezzo  | SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 10x38 mm, a 3 poli, In: 32 A, Un AC: 690 V   |              | EUR                | 1      | 5CG             |          | EUR                         |
| 3   | 1LE1023-0EB02-2FA4-Z | 1 Pezzo  | SIMOTICS GP tipo motore: 1AV3090B motore a bassa tensione, IEC rotore a gabbia, autoventilato, IP55 classe termica 155(F) secondo 130(B) custodia in alluminio IEC3, NEMA Premium, CSA UL, a 4 poli * unità 90S * 1,1 kW (50Hz) NEMA 60 Hz: 1,5HP |              | Prezzo a richiesta | 1      | 5JA             |          | Prezzo a richiesta          |
| La configurazione del prodotto non è completa. Controllare la configurazione.   |                      |          |   |              |                    |        |                 |          |                             |
| 4   | 6SL3040-1MA01-0AA0   | 1 Pezzo  | SINAMICS Control Unit CU320-2 PN senza CompactFlash Card  |              | Prezzo a richiesta | 1      | 5GA             |          | Prezzo a richiesta          |
| 5   | 6ES7510-1DJ01-1AB0   | 1 Pezzo  |   |              | Prezzo a richiesta | 1      |                 |          | Prezzo a richiesta          |

Prodotto sconosciuto, per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens  
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens

**Aggiungi posizioni ( MAX 250)**

Copia & Incolla | Inserisci | Carica File

Ingrandisci | Applica

Indirizzo di consegna: **IBC SRL**  
via milano  
20100 Milano  
Italia

Data di consegna richiesta: **26.04.21**

Valuta: EUR

**Prezzo totale** \* 20,95 EUR  
Più IVA, trasporto e imballo

**Peso totale (kg)** \*\* 18,390 kg

Posizione (Articoli Non validi, Articoli con suggerimento) 5 (1, 2)

\* Senza la(e) [2] posizione(i) con "prezzo a richiesta"  
\*\* Non inclusi gli articoli della linea senza informazioni sul peso

Generare Quote | Procedere al controllo >

In seguito all'inserimento dei prodotti nel carrello, Mall esegue in automatico la verifica sulle singole posizioni fornendoti importanti informazioni che ti supporteranno per la definizione del tuo ordine.

Attenzione alle note!

Le note in Rosso sono bloccanti e dovrai gestire la modifica della posizione per poter finalizzare il tuo ordine.

Le note in Blu sono importanti suggerimenti; infatti potrai ricevere informazioni sull'ultima Release di prodotto e del prodotto sostitutivo, ti verrà indicato quando il prodotto è fornibile solo come ricambio e molto altro..

La puntuale gestione delle note ti aiuta a definire ordini di qualità!

Data di consegna richiesta: 26.04.21

Valuta: EUR

Al carrello Per Articolo

Scegli se desideri richiedere un'unica data di consegna per tutto contenuto del carrello,

oppure,

se definirne una diversa per ogni riga dell'ordine.

« < aprile 2021 > »

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 29  | 30  | 31  | 1   | 2   | 3   | 4   |
| 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  |
| 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  |
| 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | ±   | ±   |
| 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |

Oggi: 20.04.21

Consegna Celere

Richiedi una consegna espressa selezionando una delle date evidenziate in giallo. Se non hai nessuna data evidenziata fai richiesta alla Help per assegnazione diritto:

[help.industrymall.it@siemens.com](mailto:help.industrymall.it@siemens.com)

## Verifica: fattibilità di consegna

In fase di pianificazione dell'ordine verifica sempre che la consegna da te desiderata sia fattibile secondo la disponibilità o i tempi di fornitura dei prodotti.

Ti ricordiamo che per gli ordini in essere fa sempre fede quanto ti è stato confermato nell'ordine specifico. Riferimento capitolo «Stato dell'ordine»

The screenshot shows a shopping cart with four items. A dialog box titled "Informazioni sulla consegna" is open, providing options to modify the requested delivery date. The cart items are:

| Nr. | Cod. Materiale     | Quantità | Descrizione  |
|-----|--------------------|----------|--|
| 1   | 3NW6002-1          | 10       | SENTRON, cartuccia fusibile 10x38 mm, 2 A, g.G, Un.  |
| 2   | 3NW7033            | 1        | SENTRON, portafusibile cilindrico, 10x38 mm, 5 A, Un AC, 690 V   |
| 3   | 1LE1023-0EB02-2FA4 | 1        | SIMOTICS GP tipo motore a bassa tensione gabbia, autoventilato, IP termica 155(F) secondo custodia in alluminio IES Premium, CSA, UL, a 4,90S * 1,1 kW (50Hz) NE 1,5HP 3 AC 50HZ 230V AC 60HZ 460VY IM B 5, FF 165 (AZ00) senza pila motore mosfetiera in all. |
| 4   | 6SL3040-1MA01-0AA0 | 1        | SINAMICS Control Unit senza CompactFlash Card  |

The dialog box "Informazioni sulla consegna" contains the following text:

Il prodotto non è attualmente disponibile per la data di consegna richiesta.  
 Selezione una delle seguenti opzioni:

- Modifica la data di consegna richiesta in 10.08.21. Questa nuova "Data di Consegna Richiesta" verrà applicata a tutte le posizioni del carrello.
- Solo per questa posizione, modificare la "Data di consegna richiesta" al 02.07.21. Tale modifica non verrà applicata alle altre posizioni nel carrello.
- Modifica la "Data di Consegna Richiesta" per le singole posizioni; ciascuna come la miglior data di consegna possibile.

Attenzioni! (0)  
 Mantenendo la data di consegna richiesta originariamente il prodotto verrà inviato appena sarà disponibile. Nell'area "Stato dell'ordine" potrai verificare la conferma delle date di consegna dei tuoi ordini.

Buttons:

Scegli l'articolo di tuo interesse,

oppure, con un solo click,

seleziona tutti gli elementi presenti nel carrello

Inserisci la data di consegna per la quale desideri eseguire una verifica.

Clicca il link "Controllo disponibilità". Mall ti indicherà, nella colonna "Disponibilità", se un prodotto è fornibile per la data richiesta.

Posizionandoti con il cursore sulle icone,



visualizzerai informazioni accessorie sulla disponibilità di consegna del prodotto.

|                          |   |                      |   |  |  |                    |   |     |                    |
|--------------------------|---|----------------------|---|--|--|--------------------|---|-----|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 2 | > 6SL3040-1MA01-0AA0 | 1 | SINAMICS Control Unit CU320-2 PN senza CompactFlash Card   |  | Prezzo a richiesta | 1 | 5GA | Prezzo a richiesta |
| <input type="checkbox"/> | 3 | > 6ES7510-1DJ01-0AB0 | 1 | SIMATIC DP, CPU 1510SP-1 PN per ET 200SP, unità centrale con memoria di lavoro 100 KB per il programma e 750 KB per i dati, 1ª interfaccia: PROFINET IRT con 3 Port Switch, Performance a bit di 72 NS, SIMATIC Memory Card necessaria, adattatore di bus necessario per porta 1 e 2 |  | Prezzo a richiesta | 1 | 5BT | Prezzo a richiesta |

1 Lista articoli | 2 Dati di ordinazione | 3 Ordina | 4 Conferma d'ordine

Cancella elementi | Controllo disponibilità | Cerca | Opzioni carrello \* | Gestione dei carrelli \* | Numero progetto | Opzioni catalogo \*

| Nr. | Cod. Materiale     | Quantità | Descrizione  | Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario | Famiglia Sconto | Disponibilità | Prezzo di Listino | Gruppo Prezzi di Casa Madre | Sconto % | Prezzo totale per posizione | Export control: AL / ECCN | Data di consegna richiesta |
|-----|--------------------|----------|--|---|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1   | 6ES7510-1DJ01-0AB0 | 1        | SIMATIC DP, CPU 1510SP-1 PN per ET 200SP, unità centrale con memoria di lavoro 100 KB per il programma e 750 KB per i dati, 1ª interfaccia PROFINET IRT con 3 Port Switch, Performance a bit 72 NS, SIMATIC Memory Card necessaria, adattatore di bus necessario per porta 1 e 2 | 5BT                                     | 5BT             | 215           | EUR               |                             |          | AL: N / ECCN: EAR99H        | 09.03.21                  |                            |

Mostra dettagli  
Modifica / riconfigura prodotto  
Aggiungi testi nella posizione

**Aggiungi testi nella posizione**

Codice articolo cliente

Annotazione  
ATTENZIONE! NON UTILIZZARE NEL TESTO I SEGUENTI CARATTERI : € °

sconto extra: 3% come concordato con Agente Siemens

OK Cancellala

In quest'area puoi riportare il tuo "codice prodotto" che sarà riportato su tutti i documenti dell'ordine.

Inoltre potrai inserire specifiche note di posizione.

Al termine clicca OK

1 Lista articoli | 2 Dati di ordinazione | 3 Ordina | 4 Conferma d'ordine

Cancella elementi | Controllo disponibilità | Cerca | Opzioni carrello \* | Gestione dei carrelli \* | Numero progetto | Opzioni catalogo \*

| Nr. | Cod. Materiale     | Quantità    | Descrizione   | Disponibilità | Prezzo di Listino   | Moltip | Famiglia Sconto | Sconto % | Prezzo totale per posizione |
|-----|--------------------|-------------|---|---------------|---------------------|--------|-----------------|----------|-----------------------------|
| 1   | 3NW6002-1          | 10<br>Pezzo | SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 2 A, gG, Un AC: 500 V   |               | 1,800 € (0,1800 €)  | 1      | SCG             |          | 18,000 € (1,800 €)          |
| 2   | 3NW7033            | 1<br>Pezzo  | SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 10x38 mm, a 3 poli, In: 32 A, Un AC: 690 V   |               | 18,300 € (18,300 €) | 1      | SCG             |          | 18,300 € (18,300 €)         |
| 3   | 1LE1023-0EB02-2FA4 | 1<br>Pezzo  | SIMOTICS GP tipo motore: 1AV3090B motore a bassa tensione, IEC rotore a gabbia, autoventilato, IP55 classe termica 155(F) secondo I30(B) custodia in alluminio IEC3, NEMA Premium, CSA, UL, a 4 poli * unità 90S * 1,1 kW (50Hz) NEMA 60 Hz: 1.5HP 3 AC 50HZ 230VD/400VY * 3 AC 60HZ: 450VY IM B 5, flangia: FF165 (A200) senza protezione motore morsettiere in alto |               | 1,200 € (1,200 €)   | 1      | SJA             |          | 1,200 € (1,200 €)           |
| 4   | 6SL3040-1MA01-0AA0 | 1<br>Pezzo  | SINAMICS Control Unit CU320-2 PN senza CompactFlash Card  |               | Prezzo a richiesta  | 1      | 5GA             |          | Prezzo a richiesta          |

Generare Quote | Procedere al controllo >

**Aggiungi posizioni ( MAX 250)**

Copia & Incolla | Inserisci | Carica File

Ingrandisci | Riduci

Indirizzo di consegna \*ABC SRL  
Via milano  
20100 Milano  
Italia

Data di consegna richiesta  
26.04.21

Valuta EUR

**Prezzo totale \* 1.094,77 EUR**  
Più IVA, trasporto e imballi

**Peso totale (kg) \*\* 18,462 kg**

Posizione (Articoli Non validi, Articoli con suggerimento) 4 (0, 0)  
\* Senza la(e) (1) posizione(i) con "prezzo a richiesta"  
\*\* Non inclusi gli articoli della linea senza informazioni sul peso

Generare Quote | Procedere al controllo >

Clicca il tasto «Procedere al Controllo» per proseguire con la definizione del tuo ordine.

1 Lista articoli 2 Dati di ordinazione 3 Ordina 4 Conferma d'ordine

**Dati di Testata**

Valuta EUR

**Indirizzo di consegna** +  
Indirizzo di consegna del destinatario della merce (Ship-to-party)  
ABC SRL  
Via milano  
20100 Milano  
Italia

Prezzo totale \* 1.343,62 EUR  
Più IVA, trasporto e imballaggio  
Peso totale (kg) \*\* 3.010 kg  
Posizione (Articoli Non validi, Articoli con suggerimento) 5 (0, 0)  
\* Senza Iate (11 posizioni) con "prezzo a richiesta"  
\*\* Non inclusi gli articoli della linea senza informazioni sul peso

< Indietro Avanti >

> Aggiungi o modifica l'indirizzo di spedizione

**Destinatario della merce (Ship-to-party) e Cliente finale (utente finale) corrispondenti**  
Selezionando la funzione, tutti i dati del "Destinatario merce" (Ship-to-party) vengono trasferiti nel campo "Cliente finale" (a meno che non sia stato selezionato il campo "Destinatario merce" e "Cliente finale" sia vuoto).

**Paese di Destinazione finale** +  
Italia

Il "Paese di destinazione finale" si riferisce al paese ove ha sede il cliente finale, l'azienda o la persona nota che riceve la merce. In caso di ordini senza altri partner, per ordini di magazzino o se al momento dell'ordine non sono noti né il cliente finale né il paese dell'utente finale, deve essere indicato il paese del destinatario della merce (Ship-to-party) come paese destinatario finale. Le informazioni sul destinatario finale sono necessarie per la valutazione del controllo delle esportazioni dell'ordine.

**Nome del Cliente finale**  
Il Cliente finale è l'ultima entità nota che utilizza o elabora le merci. Se il Cliente finale non è noto al momento dell'ordine, il campo "Nome del Cliente Finale" può rimanere vuoto.

**Numero d'ordine cliente** +  
1234

Riferimento alla propria contabilità interna

**Legge 136** +  
NO (NO)

Testi supplementari di testata  
> Aggiungi il testo

**Indirizzo di Consegna**

Verifica la correttezza della destinazione alla quale desideri far pervenire la merce ordinata.

E' possibile modificare l'indirizzo semplicemente cliccando il link:

"> Aggiungi o modifica l'indirizzo di spedizione".

Mall memorizzerà l'ultimo indirizzo inserito e lo riproporrà automaticamente in tutti i prossimi carrelli d'ordine.

**Export Control**

Compila i campi con i dati del tuo cliente finale, questi dati serviranno per le verifiche EC.

Campo Paese di Destinazione finale obbligatorio,

Campo Nome del Cliente facoltativo.

Seleziona «Destinatario della merce (Ship-to-party) e Cliente finale (utente finale)» quando il destinatario della merce corrisponde al cliente finale

**Legge 136**

Dichiara se l'ordine che intendi inviare a Siemens è soggetto o meno all'applicazione della legge 136

(Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari)

**Note di Testata**

Clicca >Aggiungi il testo per espandere il riquadro "Note di testata" e, quindi, scrivere un commento che riguarda la totalità dell'ordine

**Numero d'Ordine Cliente**

E' sempre necessario nominare l'ordine che si intende inviare a Siemens, definendolo con una numerazione oppure con una dicitura identificativa.

**Per procedere con l'ordinazione**

Clicca il pulsante "Avanti">

Lista articoli | Dati di esportazione | Ordine | Conferma d'ordine

**Indirizzo del Cliente**  
 Indirizzo di consegna  
 Final Customer  
 Paese di Destinazione finale - Italia

**Trattativa dell'ordine**  
 Cod. Cliente  
 Numero d'ordine cliente  
 Valuta  
 Data di consegna richiesta  
 Ultima data modificata

**Prezzo totale** \*1.094,77 EUR  
 Più IVA, trasporto e consegna  
**Peso totale (kg)** \*\*15,462 kg  
 Posizione (Articoli Non validi, Articoli con suggerimento) 4 di 8  
 \* Senza iva (11 posizioni) con "prezzo a richiesta"  
 \*\* Non incluso gli articoli della linea senza informazioni sul peso

**Informazioni**  
 Qualora fra la vostra azienda e Siemens SpA esista un accordo sulle Condizioni di vendita, fornitura e assistenza, queste condizioni vengono incorporate. Qualora si rilevino delle differenze, contattare il proprio partner.  
 Accetto le condizioni di vendita e i termini di consegna.  
 > Condizioni di vendita e fornitura di Industry Mail  
 Cancella carrello dopo l'invio dell'ordine

| Nr | Codice Prodotto / Descrizione   | Esportazione AL / ECCN | Prezzo x pos.      | Famiglia Sconto | Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario | Quantità | Prezzo totale      |
|----|---|------------------------|--------------------|-----------------|---|----------|--------------------|
| 1  | 3N1W6002.1<br>SEINTRON, cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 2 A, gD, Un AC, 500 V<br>Paese d'origine FR<br>EAN 4001988061474<br>Codice Doganale 85381910<br>Peso (kg) 6,005<br>Data di consegna richiesta 26.04.21   | ECCN: N                |                    |                 |   | 10 Pezzi | 109,477 EUR        |
| 2  | 3N1W7033<br>SEINTRON, portafusibili per carbuco cilindriche, 10x38 mm, a 3 poli, In: 32 A, Un AC, 690 V<br>Paese d'origine SI<br>EAN 4001988315621<br>Codice Doganale 85380995<br>Peso (kg) 6,182<br>Data di consegna richiesta 26.04.21  | AL N / ECCN: N         |                    | SCG             |   | 1 Pezzo  | 109,477 EUR        |
| 3  | 1LE1023-NEB02-2FA4<br>SIMOTICS GP tipo motore 1AU25008 motore a bassa tensione, EC motore a gabbia autoventilato, IP55 classe termica 155(F) secondo 130(E) custodito in alluminio IE3, NEMA Premium, CSA, UL, a 4 poli - unità 905 * 1, 1 kW (50Hz) NEMA 60 Hz, 1.5HP 3 AC 50Hz 230V/400V * 3 AC 60Hz 400V IM B 5, 5, famiglia FF165 (A200) senza protezione motore monofase in alto<br>Paese d'origine CZ<br>EAN 4042948660126<br>Codice Doganale 85046090<br>Peso (kg) 16,000<br>Data di consegna richiesta 26.04.21 | AL N / ECCN: N         |                    | SJA             |   | 1 Pezzo  | 1.094,77 EUR       |
| 4  | S5L3040-IMAD1-0AA0<br>SIRIAMS Control Unit CU320-2 PH senza CompactFlash Card<br>Paese d'origine DE<br>EAN 4042948660126<br>Codice Doganale 85046090<br>Peso (kg) 2,200<br>Data di consegna richiesta 26.04.21  | AL N / ECCN: 3A995A    | Prezzo a richiesta | SGA             | Prezzo a richiesta                      | 1 Pezzo  | Prezzo a richiesta |

I prodotti contrassegnati con "AL" diverso da "N" sono soggetti, in caso di esportazione al di fuori dell'UE, a obbligo di autorizzazione europea oppure tedesca. I prodotti contrassegnati con "ECCN" diverso da "N" sono soggetti all'autorizzazione alla re

**Stampa Carrello**

Prima di finalizzare l'ordine, si consiglia di stamparne o salvarne una copia, cliccando il pulsante "Stampa carrello"

**Condizioni di vendita e termini di consegna**

E' sempre necessaria l'accettazione delle «Condizioni e i termini di consegna» affinché il pulsante "Ordina >" diventi attivo

**Ordina**

Clicca il pulsante "Ordina>" per inviare definitivamente il carrello d'ordine a Siemens.

**Informative InfoMall**

Per ordini elettronici un automatismo ti farà ricevere delle e-mail informative (InfoMall) inerenti allo stato di evasione dell'ordine, presso il tuo indirizzo e-mail registrato nel Portale. Per organizzare le informazioni scegli la profilazione più adatta alle tue esigenze. Vedi USER SELF SERVICE.

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Ricezione dell'InfoMall "Aggiornamento Stato Ordine"</b><br>Selezionando questa funzione riceverete una mail per ogni aggiornamento riguardante date di consegna, materiale e quantità di merce ordinata.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Ricezione dell'InfoMall "Notifica Spedizione Ordine"</b><br>Selezionando questa funzione riceverete una mail di notifica di avvenuta spedizione, per ogni spedizione effettuata.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Ricezione dell'InfoMall un'unica volta al giorno.</b><br>Selezionando questa funzione riceverete le InfoMall "Aggiornamento Stato Ordine" e "Notifica Spedizione Ordine" un'unica volta al giorno (indicativamente alle 3:00 am). Tali InfoMall conterranno gli aggiornamenti di tutte le posizioni per singolo ordine. ATTENZIONE! QUESTA FUNZIONE E' ATTIVA SOLO SE E' STATA SELEZIONATA UNA DELLE DUE FUNZIONI SOPRA DESCRITTE. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Ricezione dell'InfoMall per le sole posizioni modificate.</b><br>Selezionando questa funzione riceverete le InfoMall riportanti le sole posizioni modificate o in spedizione.  | <input checked="" type="checkbox"/> |

1 Lista articoli 2 Dati di ordinazione 3 Ordina 4 Conferma d'ordine

Cancella elementi | Controllo disponibilità |  Find | Opzioni carrello ▾ | Gestione dei carrelli ▾

Numero progetto Momentaneamente non utilizzabile  ▾ | Opzioni cata

| Nr. ▲ | Cod. Materiale           | Quantità   | Descrizione   | Famiglia conto | Sconto % | Prezzo totale per posizione |
|-------|--------------------------|------------|---|----------------|----------|-----------------------------|
| 1     | > 6FX8002-1AA02-2C<br>C3 | 1<br>Pezzo | CAVO SEGNALI CONFEZIONATO (PC/PG V24) 8X(2X0.18) C (25POL./25POL.) POSA MOBILE UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 800PLUS, DMAX = 8.2MM, LUNGHEZZA = 100 + 20 + 2 + | BK             |          | Prezzo a richiesta          |

Esporta le colonne attuali in XLS

Esporta tutte le colonne in XLS

Esporta in XLS per l'importazione

Esporta carrello in GO/OS XML

Personalizza Carrello

Rinumera linea d'ordine

Elimina tutte le posizioni dal carrello.

Stampa carrello

Stampa posizioni selezionate

Esporta le colonne attuali in XLS

Esporta tutte le colonne in XLS

E' possibile esportare, in formato Excel, i dati presenti nel carrello, scegliendo se visualizzare le sole colonne proposte dal Portale,

oppure se allargare la panoramica a tutte le informazioni gestite da Mall

Esporta in XLS per l'importazione

Scarica, con un clic, il file Excel e salvalo come modello standard.

Usa la struttura di questo file per importare la lista dei tuoi prodotti nel carrello, avvalendoti della funzionalità "Carica File"

**Personalizza Carrello**

Clicca questa funzione per aggiungere o rimuovere le colonne del carrello.

«Aggiungi colonne»

Seleziona, dal menù a tendina, l'elemento che desideri venga integrato nella visualizzazione del tuo carrello e, poi, trascinalo nella posizione a te più consona.

Aggiungi / Rimuovi colonne | Salva le modifiche e ritorna al carrello | Ignora le modifiche | Reimposta settaggi

| Nr. ▲ | Cod. Materiale   | Quantità | Descrizione   | Disponibi |
|-------|------------------|----------|---|-----------|
| 1     | 6FX8002-1AA02-2C | 1        | CAVO SEGNALI CONFEZIONATO (PC/PG V24) 8X(2X0.18) C (25POL./25POL.) POSA MOBILE UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 800PLUS, DMAX = 8.2MM, LUNGHEZZA = 100 + 20 + 2 + 0,3 |           |

Scelta di campo

Codice delle merci

Codice Stock

Esporta Disposizioni di controllo

Gruppo prodotti

Item Class

Licenza Software

**Rimuovi colonne**

Seleziona la colonna che desideri rimuovere e trascinala nel menù a tendina.

Aggiungi / Rimuovi colonne | Salva le modifiche e ritorna al carrello | Ignora le modifiche | Reimposta settaggi

| Nr. | Cod. Materiale | Quantità | Descrizione | Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario | Famiglia Sconto | Disponibilità | Prezzo di Listino | Moltip. di Casa Madre | Scont. |
|-----|----------------|----------|-------------|---|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------|--------|
|     |                |          |             |   |                 |               |                   |                       |        |

Di seguito, clicca "Salva le modifiche e ritorna al carrello".

Carica il carrello Mall con i prodotti che di tuo interesse. Clicca la funzione «Gestione dei carrelli»

| Nr. | Cod. Materiale       | Quantità | Descrizione  | Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario | Famiglia Sconto | Disponibilità | Prezzo di Listino  | Multiplic |
|-----|----------------------|----------|--|---|-----------------|---------------|--------------------|-----------|
| 1   | > 6SL3040-1MA01-0AA0 |          | 2 PN senza CompactFlash Card   | Prezzo a richiesta                      | 5GA             |               | Prezzo a richiesta | 1         |
| 6   | > 6ES7136-6AA00-0CA1 |          | ica ET 200SP, F-AI 4xI(0) rail-safe fino a PL E (ISO 13849)  | EUR                                     | 5AV             |               | EUR                | 1         |
| 2   | > 6ES7510-1DJ01-0AB0 |          | N per ET 200SP, unità centrale per il programma e 750 KB per i dati, 1ª interfaccia PROFINET con 3 Port Switch, Performance a bit di 72 NS, SIMATIC Memory Card necessaria, adattatore di bus necessario per porta 1 e 2 | EUR                                     | 5BT             |               | EUR                | 1         |
| 4   | > 3NW7033            | 1        | SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 10x38 mm, a 3 poli, In: 32 A, Un AC: 690 V  | EUR                                     | 5CG             |               | EUR                | 1         |
| 5   | > 3rv1011-aa10-z     | 1        |  |   |                 |               |                    |           |

Prodotto sconosciuto, per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens  
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens

Salva il tuo carrello e utilizza tutte le opzioni legate alla funzione «Gestione dei carrelli»

**1** Lista articoli **2** Dati di ordinazione **3** Ordina **4** Conferma d'ordine

**Gestione dei carrelli**  
Salva Carrello

**I miei carrelli**  
Cancella carrelli selezionati | Archiviazione del carrello

| Nome Carrello Salvato | Creato da       | inviato a |
|-----------------------|-----------------|-----------|
| 123                   | monroe, marylin |           |
| 1                     | monroe, marylin |           |

**Funzioni**

- > Crea nuova cartella d'archiviazione
- > Crea nuovo carrello
- > Esporta tutti i carrelli salvati in formato xml

**“Mostra dettagli”**

Visualizza l'anteprima del tuo carrello salvato e, se lo desideri, seleziona e trasferisci i prodotti in esso contenuti in un carrello attivo.

**“Invia il Carrello a”**

Puoi inviare il tuo carrello salvato ai tuoi colleghi che possiedono un'utenza nel Portale

**“Attiva il Carrello”**

Attiva questa funzione per aprire e modificare un carrello salvato. Puoi anche crearne un duplicato e salvarlo con un altro nome.

**“Crea nuova cartella d'archiviazione”**

Puoi creare delle cartelle di archiviazione personali, ad esempio chiamandole Con i delle commesse d'ordine.

Accedi in Mall utilizzando le tue credenziali




Puoi raggiungere la pagina di «Mall Service» cliccando il link disponibile nella Home Page di Mall.

#### Link diretto Mall Service

Gentile Cliente, cliccando **> qui** potrai accedere direttamente alla pagina di Mall Service.


Oppure cliccando su «Nuove funzionalità» e successivamente su «Service & Spare Parts»



Mall Service si aprirà in una nuova scheda del tuo Browser.



## Ordinazione dei servizi – Ricerca veloce



Nella Home Page Mall Service viene proposto il box «Ricerca Veloce» che permette di visualizzare informazioni di base sul prodotto, in modo celere e intuitivo.

Inserisci un solo codice materiale e clicca «Cerca»

## Panoramica dei servizi per prodotto

SIEMENS

Ingegno per la vita

Le informazioni visualizzate riguardano i servizi disponibili per il prodotto selezionato

**Panoramica dei nostri servizi per 6ES7510-1DJ01-0AB0**

SIMATIC DP, CPU 1510SP-1 PN per ET 200SP, unità centrale con memoria di lavoro 100 KB per il programma e 750 KB per i dati, 1ª interfaccia: PROFINET IRT con 3 Port Switch, Performance a bit di 72 NS, SIMATIC Memory Card necessaria, adattatore di bus necessario per porta 1 e 2

| Servizio di base   | Uscita Merce in giorni solari | Prezzo di Listino | Sconto % | Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
|--|-------------------------------|-------------------|----------|---|
| Materiale come regolare pezzo di ricambio  | 5 giorni                      | 733,00 EUR        |          | 733,00 EUR                              |
| Materiale come regolare pezzo di ricambio, ma con consegna espressa a causa di arresto della produzione<br>Il sovrapprezzo per consegna celere si applica per ogni riga d'ordine tranne che per i motori; per conoscere il sovrapprezzo in caso di urgenza per i motori chiamare lo 02 24362000 opzione 4. | 1 giorno                      | 733,00 EUR        |          | 733,00 EUR plus 70,00 EUR               |

Il prezzo è indicato al netto di eventuali sconti concordati.  
La Data di Consegna "A Richiesta" indica che il materiale non è disponibile al momento della consultazione. Farà fede la Data di Consegna confermata dal fornitore dopo l'inoltro dell'ordine a Siemens. Verranno applicate le spese di spedizione Express.  
Il sovrapprezzo per consegne celere verrà applicato su ogni riga di ordine e di 70,00 €

| Servizi al di fuori del periodo di garanzia Siemens  | Uscita Merce in giorni solari | Prezzo di Listino | Sconto % | Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
|--|-------------------------------|-------------------|----------|---|
| Materiale riparabile***  | A richiesta                   | 280,00 EUR        |          | 280,00 EUR                              |
| Materiale come regolare pezzo di ricambio con permuta ****   | 5 giorni                      | 490,00 EUR        |          | 490,00 EUR                              |
| Ordine prodotto come articolo di scambio, ma con consegna espressa a causa di arresto della produzione<br>Il sovrapprezzo per consegna celere si applica per ogni riga d'ordine. | 1 giorno                      | 490,00 EUR        |          | 490,00 EUR plus 70,00 EUR               |

\*\*\*) Per visualizzare le informazioni relative al centro di riparazione clicca sulla "i" di fianco al prezzo del materiale riparabile. Per ulteriori informazioni potete contattarci al numero 02 2436 2000 opzione 3.  
\*\*\*\*) La quotazione rappresenta la differenza tra il listino base ricambi, che Siemens fatturerà al cliente, ed il potenziale valore di riacquisto del guasto, che sarà riconosciuto a condizione che la parte difettosa abbia i requisiti tecnici di riparabilità che saranno verificati dai nostri centri riparazione certificati presso i quali le parti guaste dovranno essere inviate. Nel caso in cui le condizioni di riparabilità non fossero riscontrate, Siemens restituirà al cliente la parte difettosa. Per ulteriori informazioni potete contattarci al numero 02 2436 2000 opzione 3. \*\*\*\*\*) I prezzi ed i tempi di riparazione sono indicativi, per maggiori informazioni contattare lo 02 2436 2000 opzione 3.

| Servizi nel periodo di garanzia Siemens | Uscita Merce in giorni solari | Sconto % | Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
|---|-------------------------------|----------|---|
|   |                               |          |   |

Disponibilità prodotto secondo logica «semaforica»

Il prezzo indicato è quello riservato al Cliente ed è relativo al servizio scelto

Per ordinare il prodotto e il servizio desiderato clicca l'icona rossa «Carrello»

Dopo l'inserimento del prodotto nel carrello ne viene visualizzata l'anteprima.

**Nel Carrello - Pezzi di ricambio**

Prezzo totale 718,00 EUR

Più IVA

I seguenti prodotti sono stati aggiunti al carrello

| Pos. | Tipo di servizio  | Articolo           | Quantità |
|------|-------------------|--------------------|----------|
| 1    | Pezzo di ricambio | 6ES7510-1DJ01-0AB0 | 1        |

**Priorità Normale**

ATTENZIONE! Il tipo di servizio scelto identifica una specifica «priorità» che sarà applicata su tutto l'ordine.

**Nel Carrello - Pezzi di ricambio**

Prezzo totale 788,00 EUR

Più IVA

I seguenti prodotti sono stati aggiunti al carrello

| Pos. | Tipo di servizio  | Articolo           | Quantità |
|------|-------------------|--------------------|----------|
| 1    | Pezzo di ricambio | 6ES7510-1DJ01-0AB0 | 1        |

**Priorità Fermo impianto**

Per l'inoltro del carrello d'ordine è necessaria l'abilitazione, se ti accorgi di non possedere il diritto invia una richiesta a : [help.industrymall.it@siemens.com](mailto:help.industrymall.it@siemens.com)

Verifica il tuo carrello d'ordine per il servizio scelto, aggiungi o rimuovi posizioni e leggi attentamente eventuali note

| Nr. | Cod. Materiale     | Descrizione  | Disponibilità | Prezzo di Listino | Sconto % | Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario | Quantità | sovrapprezzo | Prezzo totale per posizione |
|-----|--------------------|--|---------------|-------------------|----------|---|----------|--------------|-----------------------------|
| 1   | 6ES7510-1DJ01-0AB0 | SIMATIC DP CPU 1515SP-1 PN per ET 200SP unità centrale con memoria di lavoro 100 KB per il programma e 750 KB per i dati. ** Interfaccia PROFIBET RT con 3 Port Switch, Performance a bit di 72 NS, SIMATIC Memory Card necessaria, adattatore di bus necessario per porta 1 e 2 |               |                   |          |   | 1 Pezzo  |              |                             |

Se hai scelto la consegna Express, la data indicata è la prima disponibile, viene indicato il sovrapprezzo per posizione.

Clicca «Procedere al controllo» per proseguire nell'ordinazione.

Completa l'area con i dati di ordinazione

**Opzioni e data di consegna**

\* Campo obbligatorio

Valuta

Destinatario della merce (Ship-to-party) e Cliente finale   
(utente finale) corrispondenti

Paese di Destinazione finale \*

Nome del Cliente finale

Indirizzo di consegna \*

Numero ordine Cliente \*

Legge 136 \*

Prezzo totale 733,00 EUR  
Peso totale (kg) 0,385 kg

I campi obbligatori sono contrassegnati con l'asterisco.

Modifica l'indirizzo di spedizione se necessario. Clicca link «> Aggiungi o modifica indirizzo spedizione»

Completa i campi riferiti al cliente finale per successive verifiche dell' Export Control

Clicca «Successivo». per finalizzare l'ordine