

Hoja de medición y de datos Encóder absoluto

Data sheet for Absolute encoder

Datos de pedido
MLFB-Ordering data

6FX2001-5WP12



Figura similar / Figure similar

Número de pedido del cliente / Client order no.:

N°. de pedido Siemens / Order no.:

Número de oferta / Offer no.:

Nota / Remarks:

N°. de ítem / Item no.:

Número de envío / Consignment no.:

Proyecto / Project:

Datos eléctricos / Electrical data		Datos mecánicos / Mechanical data	
Tensión de empleo Up <i>Operating voltage Up</i>	DC 10 ... 30 V	Versión de eje <i>Shaft version</i>	eje hueco <i>Hollow shaft</i>
Consumo, máx. <i>Max. power consumption</i>	100 ... 300 mA (2,5 W)	Diámetro del eje <i>Shaft diameter</i>	15 mm (8 mm / 10 mm / 12 mm con casquillos reductores) <i>15 mm (8 mm / 10 mm / 12 mm with reducing sleeves)</i>
Interfaz <i>Interface</i>	PROFIBUS DP-V2	Aceleración angular máx. <i>Angular acceleration, max.</i>	100000 rad/s²
Entrada de reloj <i>Clock input</i>	Receptor de línea diferencial según norma EIA RS 485 <i>Differential line receiver according to EIA Standard RS 485</i>	Momento de inercia del rotor <i>Moment of inertia of rotor</i>	0,00000280 kgm²
Salida de datos <i>Data output</i>	Receptor de línea diferencial según norma EIA RS 485 <i>Differential line driver according to EIA Standard RS 485</i>	Vibración (55...2000 Hz), máx. <i>Vibration (55...2000 Hz), max.</i>	100 m/s²
Resistencia a cortocircuito <i>Short-circuit strength</i>	Sí <i>Yes</i>	Par de fricción (a 20 °C) <i>Friction torque (at 20°C)</i>	<= 0,01 Nm
Velocidad de transferencia <i>Transmission rate</i>	12 Mbit/s	Par de fricción (a 20 °C) <i>Starting torque (at 20°C)</i>	<= 0,01 Nm
LED para diagnóstico <i>LED for diagnostics</i>	Sí (verde/rojo) <i>Yes (green/red)</i>	Peso neto <i>Net weight</i>	0,4 kg
N.º de estaciones <i>Number of nodes</i>	99	Velocidad max. / Speed max.	
Tipo de conexión <i>Connection type</i>	Regletero con selecczor de dirección y resistencia de cierre de bus, en cubierta desmontable con pascables (3 unidades), radial <i>Terminal block with address selector switch and bus terminating resistor in removable cover with radial cable glands (3 units), Radial</i>	Con precisión ± 1 bit <i>With ± 1 bit accuracy</i>	5800 r/min
Diámetro del cable <i>Cable diameter</i>	6,5 mm ... 9,0 mm, Desmontaje de capota posible sin interrumpir el bus <i>6.5 mm ... 9.0 mm, Tube dismantling possible without bus interruption</i>	Velocidad máx. admisible (mec.) <i>Max. permissible speed (mech.)</i>	12000 r/min
Resolución <i>Resolution</i>	13 bit, (8192 incremento) <i>13 bit, (8192 increments)</i>	Capacidad de carga de ejes / Load capacity	
Trama <i>Telegram</i>	según perfil de encóder PNO V4.1 clase1, clase 2, clase 3, telegrama estándar 81 <i>According to PNO cncoder profile V4.1 Class1, Class 2, Class 3, standard telegram 81</i>	n <= 6000 r/min	
Long. de cable hasta la electrónica siguiente, máx. / Cable length up to the subsequent electronics, max.		- Axial <i>- Axial</i>	40 N
Hasta 93,75 kbits/s <i>Up to 93.75 kbit/s</i>	1200 m	- Radial en el extremo de eje <i>- Radial at shaft end</i>	110 N
Hasta 1,5 Mbits/s <i>Up to 1.5 Mbit/s</i>	200,0 m	n > 6000 r/min	
Hasta 12 Mbits/s <i>Up to 12 Mbit/s</i>	100,0 m	- Axial <i>- Axial</i>	10 N
Tipo de código / Code type		- Radial en el extremo de eje <i>- Radial at shaft end</i>	20 N
Exploración <i>Sampling</i>	Gray	Choque máx. / Shock, max.	
Transmisión <i>Transmission</i>	binario, PROFIBUS <i>binary, PROFIBUS</i>	2 ms	2000 m/s²
		6 ms	1000 m/s²
		Grado de protección / Degree of protection	
		Sin entrada de eje <i>Without shaft input</i>	IP67
		Con entrada de eje <i>With shaft input</i>	IP64

Hoja de medición y de datos Encóder absoluto

Data sheet for Absolute encoder

Datos de pedido
MLFB-Ordering data

6FX2001-5WP12



Figura similar / Figure similar

Datos eléctricos / Electrical data	Temperatura ambiente / Ambient temperature
Posibilidades de parametrización / Parameterizability	Durante el funcionamiento / During operation-40 ... 85 °C
Preset Preset Sí Yes Sentido de conteo Counting direction Sí Yes Resolución por vuelta Resolution per revolution indiferente 1 ... 8192 Any 1 ... 8192 Resolución total Total resolution indiferente 1 ... 8192 Any 1 ... 8192 Señal de velocidad Speed signal Sí Yes Final de carrera Limit switch Sí, 2 uds. Yes, 2 pieces Modo isócrono Clock synchronism Sí Yes Comunicación directa Slave-to-slave communication Sí Yes Precisión Accuracy ± 79 " con 8192 incrementos (± 1/2 LSB) ± 79 " with 8192 increments (± 1/2 LSB)	Normas / Standards Conformidad con normas Compliance with standards CE, cULus Clase de filtro CEM EMC class filter ensayado según DIN EN 50081 y EN 50082 Tested to DIN EN 50081 and EN 50082