



Abbildung ähnlich
Figure similar

Artikel-Nr. : 6SL3210-5BE25-5UV0
Article No. :

Kunden-Auftrags-Nr. :
Client order no. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Order no. :
Angebots-Nr. :
Offer no. :
Bemerkung :
Remarks :

Item-Nr. :
Item no. :
Komm.-Nr. :
Consignment no. :
Projekt :
Project :

Bemessungsdaten
Rated data

Eingang Input		
Phasenzahl Number of phases	3 AC	
Netzspannung Line voltage	380 ... 480 V -15 % +10 %	
Netzfrequenz Line frequency	47 ... 63 Hz	
Ausgang Output		
Phasenzahl Number of phases	3 AC	
Bemessungsspannung Rated voltage	400V IEC	480V NEC ¹⁾
Bemessungsleistung (LO) Rated power (LO)	5,50 kW	7,50 hp
Bemessungsleistung (HO) Rated power (HO)	5,50 kW	7,50 hp
Bemessungsstrom (LO) Rated current (LO)	12,50 A	11,00 A
Bemessungsstrom (HO) Rated current (HO)	12,50 A	11,00 A
Bemessungsstrom (IN) Rated current (IN)	12,50 A	
Pulsfrequenz Pulse frequency	4,00 kHz	
Ausgangsfrequenz Output frequency	0 ... 550 Hz	

Überlastfähigkeit Overload capability		
Low Overload (LO) Low Overload (LO)		
110 % Bemessungsausgangsstrom für 60 s, Zykluszeit 300 s 110 % rated output current for 60 s, cycle time 300 s		
High Overload (HO) High Overload (HO)		
150 % Bemessungsausgangsstrom für 60 s, Zykluszeit 300 s 150 % rated output current for 60 s, cycle time 300 s		

Allgemeine tech. Daten
General tech. specifications

Leistungsfaktor λ Power factor λ	0,72
Verschiebungswinkel cos φ Offset factor cos φ	0,95
Wirkungsgrad η Efficiency η	0,98
Filterklasse (integriert) Filter class (integrated)	Ungefiltert Unfiltered

Kommunikation
Communication

Kommunikation Communication	USS, Modbus RTU USS, Modbus RTU
--------------------------------	------------------------------------

Ein- / Ausgänge
Inputs / outputs

Digitaleingänge-Standard Standard digital inputs	
Anzahl Number	4
Digitalausgänge Digital outputs	
Anzahl als Relais-Wechsler Number as relay changeover contact	1
Anzahl als Transistor Number as transistor	1
Analogeingänge Analog inputs	
Anzahl Number	2 (Als zusätzlicher Digitaleingang nutzbar) 2 (Can be used as additional digital input)
Analogausgänge Analog outputs	
Anzahl Number	1

Datenblatt für SINAMICS V20
Data sheet for SINAMICS V20

Artikel-Nr. : 6SL3210-5BE25-5UV0
Article No. :

Umgebungsbedingungen
Ambient conditions

Table with 2 columns: Condition, Value. Rows: Kühlung / External Lüfter, Aufstellhöhe / Installation altitude.

Umgebungstemperatur
Ambient temperature

Table with 2 columns: Condition, Value. Rows: Betrieb / Operation, Lagerung / Storage.

Relative Luftfeuchte
Relative humidity

Table with 2 columns: Condition, Value. Row: Betrieb, max. / Max. operation.

Anschlüsse
Connections

Motorleitungslänge, max.
Max. motor cable length

Table with 2 columns: Condition, Value. Rows: Geschirmt / Shielded, Ungeschirmt / Unshielded.

Mechanische Daten
Mechanical data

Table with 2 columns: Condition, Value. Rows: Einbaulage / Mounting position, Schutzart / Degree of protection, Baugröße / Frame size, Nettogewicht / Net weight.

Maße
Dimensions

Table with 2 columns: Condition, Value. Rows: Breite / Width, Höhe / Height, Tiefe / Depth.


Normen
Standards

Table with 2 columns: Condition, Value. Rows: Normen-Konformität / Compliance with standards, CE-Kennzeichen / CE marking.

Umrichterverluste nach IEC61800-9-2*
Converter losses to IEC61800-9-2*

Table with 2 columns: Condition, Value. Row: Wirkungsgradklasse / Efficiency class.

Table with 2 columns: Condition, Value. Row: Vergleich zum Referenzumrichter (90% / 100%) / Comparison with the reference converter (90% / 100%).



Die Prozentwerte geben die Verluste in Bezug auf die Bemessungsscheinleistung des Umrichters an.
The percentage values show the losses in relation to the rated apparent power of the converter.

Das Diagramm zeigt die Verluste für die Punkte (gemäß Norm IEC61800-9-2) des relativen Drehmoment bildenden Stromes (I) über der relativen Motorständerfrequenz (f). Die Werte gelten für die Grundausführung des Umrichters ohne Optionen/Komponenten.
The diagram shows the losses for the points (as per standard IEC61800-9-2) of the relative torque generating current (I) over the relative motor stator frequency (f). The values are valid for the basic version of the converter without options/components.

*berechnete Werte
*calculated values

1) Der Ausgangsstrom und die Leistungsangaben sind für den Spannungsbereich von 440 V bis 480 V gültig.
The output current and HP ratings are valid for the voltage range 440V-480V.
2) ab 40 °C bitte Derating beachten
Please observe derating at temperatures of 40 °C or above