

Данные для заказа
MLFB-Ordering data

6SL3210-5FE17-0UA0



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

Номинальные параметры / Rated data

Условия окружающей среды / Ambient conditions

Вход / Input		Охлаждение Cooling		Вентилятор Fan	
Число фаз Number of phases		3 Переменный ток		Высота места установки Installation altitude	
Сетевое напряжение Line voltage		380 ... 480 В +10 % -15 %		1000 м	
Частота сети Line frequency		45 ... 66 Гц		Температура окружающей среды / Ambient temperature	
Выход / Output		Рабочий режим Operation		0 ... 45 °C	
Расчетная мощность Rated power		Подшипники Storage		-40 ... 70 °C	
Номинальный ток (IN) Rated current (IN)		Относительная влажность воздуха / Relative humidity		Рабочий режим, макс. Max. operation	
Выходной ток, макс. Max. output current		90 %		Стандарты/нормы / Standards	

Входы / выходы / Inputs / outputs		Соответствие стандартам Compliance with standards		CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM) CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM)	
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Стандартные цифровые входы / Standard digital inputs		Коммуникация / Communication			
Количество Number		USS, Modbus RTU USS, Modbus RTU			

Цифровые выходы / Digital outputs					
Количество Number					

Аналоговые входы / Analog inputs					
Количество Number					

Аналоговые выходы / Analog outputs					
Количество Number					

Механические данные / Mechanical data	
Степень защиты Degree of protection	IP20 / UL открытый тип IP20 / UL open type
Типоразмер Frame size	FSC
Масса нетто Net weight	5,65 кг
Ширина Width	140,0 мм
Высота Height	260,0 мм
Глубина Depth	240,0 мм