

## Hoja de medición y de datos SIMOTICS S-1FK7

Data sheet for SIMOTICS S-1FK7



Figura similar / Figure similar

Datos de pedido 1FK7062-2AF71-1CH2  
MLFB-Ordering data

Número de pedido del cliente / Client order  
Nº. de pedido Siemens / Order no.:  
Número de oferta / Offer no.:  
Nota / Remarks:

Nº. de ítem / Item no.:  
Número de envío / Consignment no.:  
Proyecto / Project:

| Datos de configuración / Engineering data                              |                                        | Datos mecánicos / Mechanical data                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidad nominal (100 K)<br><i>Rated speed (100 K)</i>                | 3000 r/min                             | Tipo de motor<br><i>Motor type</i>                                  | Motor síncrono excitado por imanes permanentes<br><i>Permanent-magnet synchronous motor</i>                                                                                                                                                                                                                     |
| Número de polos<br><i>Number of poles</i>                              | 8                                      | Tipo motor<br><i>Motor type</i>                                     | Compact                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Par asignado (100 K)<br><i>Rated torque (100 K)</i>                    | 6,0 Nm                                 | Altura del eje<br><i>Shaft height</i>                               | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Corriente asignada<br><i>Rated current</i>                             | 4,0 A                                  | Refrigeración<br><i>Cooling</i>                                     | Refrigeración natural<br><i>Natural cooling</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Par a rotor parado (60 K)<br><i>Static torque (60 K)</i>               | 7,10 Nm                                | Tolerancia de concentricidad<br><i>Radial runout tolerance</i>      | 0,040 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Par a rotor parado (100 K)<br><i>Static torque (100 K)</i>             | 8,50 Nm                                | Tolerancia de coaxialidad<br><i>Concentricity tolerance</i>         | 0,10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Intensidad a rotor parado (60 K)<br><i>Stall current (60 K)</i>        | 4,30 A                                 | Tolerancia de planitud<br><i>Axial runout tolerance</i>             | 0,10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Intensidad a rotor parado (100 K)<br><i>Stall current (100 K)</i>      | 5,30 A                                 | Nivel de intensidad de vibración<br><i>Vibration severity grade</i> | Nivel A<br><i>Grade A</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Momento de inercia<br><i>Moment of inertia</i>                         | 12,200 kgcm <sup>2</sup>               | Tamaño de conector<br><i>Connector size</i>                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rendimiento<br><i>Efficiency</i>                                       | 91,0 %                                 | Grado de protección<br><i>Degree of protection</i>                  | IP65 y brida LA/DE IP67<br><i>IP65 and DE flange IP67</i>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Constantes físicas / Physical constants                                |                                        | Forma constructiva según Code I<br><i>Design acc. to Code I</i>     | IM B5 (IM V1,IM V3)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Constante de par<br><i>Torque constant</i>                             | 1,60 Nm/A                              | Vigilancia de temperatura<br><i>Temperature monitoring</i>          | Sensor de temperatura Pt1000<br><i>Pt1000 temperature sensor</i>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Constante de tensión a 20° C<br><i>Voltage constant at 20° C</i>       | 102,5 V/1000* <i>mín</i> <sup>-1</sup> | Conexión eléctrica<br><i>Electrical connectors</i>                  | Conectores para señales y potencia, girables<br><i>Connectors for signals and power rotatable</i>                                                                                                                                                                                                               |
| Resistencia del devanado a 20° C<br><i>Winding resistance at 20° C</i> | 1,15 Ω                                 | Color de la caja<br><i>Color of the housing</i>                     | Estándar (Gris antracita RAL 7016)<br><i>Standard (Anthracite RAL 7016)</i>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Inductancia cíclica<br><i>Rotating field inductance</i>                | 14,6 mH                                | Freno de mantenimiento<br><i>Holding brake</i>                      | con freno de mantenimiento<br><i>with holding brake</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Constante de tiempo eléctrica<br><i>Electrical time constant</i>       | 12,80 ms                               | Extremo de eje<br><i>Shaft end</i>                                  | Eje liso<br><i>Plain shaft</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Constante de tiempo mecánica<br><i>Mechanical time constant</i>        | 1,49 ms                                | Sistema de encoder<br><i>Encoder system</i>                         | Encoder AM24DQI: <i>encóder absoluto 24 bits (resolución 16777216, internamente 2048 S/R) + 12 bits multivuelta (rango desplaz. 4096 vueltas)</i><br><i>Encoder AM24DQI: absolute encoder 24 bits (resolution 16777216, encoder-internal 2048 S/R) + 12 bits multi-turn (traversing range 4096 revolutions)</i> |
| Constante de tiempo térmica<br><i>Thermal time constant</i>            | 35 mín                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rigidez torsional del eje<br><i>Shaft torsional stiffness</i>          | 26500 Nm/rad                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso neto del motor<br><i>Net weight of the motor</i>                  | 10,5 kg                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Figura similar / Figure similar

Datos de pedido  
MLFB-Ordering data

1FK7062-2AF71-1CH2

| Punto óptimo de funcionamiento / Optimum operating point                           |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Velocidad de giro óptima<br><i>Optimum speed</i>                                   | 3000 r/min                                                |
| Potencia óptima<br><i>Optimum power</i>                                            | 1,9 kW                                                    |
| Datos límite / Limiting data                                                       |                                                           |
| Velocidad máx. admisible (mec.)<br><i>Max. permissible speed (mech.)</i>           | 7200 r/min                                                |
| Velocidad máx. admisible (convertidor)<br><i>Max. permissible speed (inverter)</i> | 5600 r/min                                                |
| Par máx.<br><i>Maximum torque</i>                                                  | 26,0 Nm                                                   |
| Intensidad máxima<br><i>Maximum current</i>                                        | 19,2 A                                                    |
| Freno de mantenimiento / Holding brake                                             |                                                           |
| Tipo de freno manual<br><i>Holding brake version</i>                               | Freno de imán permanente<br><i>Permanent-magnet brake</i> |
| Par de frenado<br><i>Holding torque</i>                                            | 13,0 Nm                                                   |
| Tensión de alimentación<br><i>Power supply voltage</i>                             | DC 24 V ± 10 %                                            |
| Corriente por bobina<br><i>Coil current</i>                                        | 0,8 A                                                     |
| Tiempo de apertura<br><i>Opening time</i>                                          | 100 ms                                                    |
| Tiempo de cierre<br><i>Closing time</i>                                            | 50 ms                                                     |
| Trabajo de maniobra máx.<br><i>Highest braking work</i>                            | 380 J                                                     |

| Motor Module recomendado / Recommended Motor Module             |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Corriente asignada convertidor<br><i>Rated inverter current</i> | 5 A      |
| Corriente máx. convertidor<br><i>Maximum inverter current</i>   | 15 A     |
| Par máx.<br><i>Maximum torque</i>                               | 22,10 Nm |