

Scheda tecnica SIMOTICS S-1FK7

Data sheet for SIMOTICS S-1FK7



Figura simile / Figure similar

Dati per l'ordinazione 1FK7103-3BC71-1BA0
MLFB-Ordering data

N. d'ordine del cliente / Client order no.:

N. d'ordine Siemens / Order no.:

N. di offerta / Offer no.:

Annotazione / Remarks:

N. di item / Item no.:

N. di commessa / Consignment no.:

Progetto / Project:

Dati di progettazione / Engineering data		Dati meccanici / Mechanical data	
Velocità nominale (100 K) <i>Rated speed (100 K)</i>	2000 giri/min	Tipo di motore <i>Motor type</i>	Motore sincrono a magneti permanenti <i>Permanent-magnet synchronous motor</i>
Numero di poli <i>Number of poles</i>	8	Tipo di motore <i>Motor type</i>	High Inertia
Coppia nominale (100 K) <i>Rated torque (100 K)</i>	25,0 Nm	Altezza d'asse <i>Shaft height</i>	100
Corrente nominale <i>Rated current</i>	11,0 A	Raffreddamento <i>Cooling</i>	Ventilazione naturale <i>Natural cooling</i>
Coppia da fermo (60 K) <i>Static torque (60 K)</i>	30,00 Nm	Tolleranza di concentricità <i>Radial runout tolerance</i>	0,050 mm
Coppia da fermo (100 K) <i>Static torque (100 K)</i>	36,00 Nm	Tolleranza di coassialità <i>Concentricity tolerance</i>	0,10 mm
Corrente da fermo (60 K) <i>Stall current (60 K)</i>	11,60 A	Tolleranza di planarità <i>Axial runout tolerance</i>	0,10 mm
Corrente da fermo (100 K) <i>Stall current (100 K)</i>	14,40 A	Grado di vibrazione <i>Vibration severity grade</i>	Livello A Grade A
Coppia di inerzia <i>Moment of inertia</i>	168,000 kgcm²	Grandezza del connettore <i>Connector size</i>	1,5
Rendimento <i>Efficiency</i>	93,0 %	Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP64 <i>IP64</i>
Costanti fisiche / Physical constants		Forma costruttiva secondo codice I <i>Design acc. to Code I</i>	IM B5 (IM V1,IM V3)
Costante di coppia <i>Torque constant</i>	2,45 Nm/A	Sorveglianza della temperatura <i>Temperature monitoring</i>	Sensore di temperatura Pt1000 <i>Pt1000 temperature sensor</i>
Costante di tensione a 20° C <i>Voltage constant at 20° C</i>	162,0 V/1000*min ⁻¹	Collegamento elettrico <i>Electrical connectors</i>	Connettore per segnali e potenza ruotabile <i>Connectors for signals and power rotatable</i>
Resistenza dell'avvolgimento a 20° C <i>Winding resistance at 20° C</i>	0,29 Ω	Colore della custodia <i>Color of the housing</i>	Standard (Grigio anthracite RAL 7016) <i>Standard (Anthracite RAL 7016)</i>
Induttanza del campo rotante <i>Rotating field inductance</i>	7,9 mH	Freno di stazionamento <i>Holding brake</i>	senza freno di stazionamento <i>without holding brake</i>
Costante di tempo elettrica <i>Electrical time constant</i>	27,50 ms	Estremità d'albero <i>Shaft end</i>	Chiavetta <i>Feather key</i>
Costante di tempo meccanica <i>Mechanical time constant</i>	2,42 ms	Sistema encoder <i>Encoder system</i>	Trasduttore AS24DQI: trasduttore assoluto Singleturn 24 bit <i>Encoder AS24DQI: absolute encoder single-turn 24 bits</i>
Costante di tempo termica <i>Thermal time constant</i>	65 min		
Resistenza torsionale dell'albero <i>Shaft torsional stiffness</i>	148000 Nm/rad		
Peso netto del motore <i>Net weight of the motor</i>	32,1 kg		



Figura simile / Figure similar

Dati per l'ordinazione 1FK7103-3BC71-1BA0
MLFB-Ordering data

Punto di funzionamento ottimale / Optimum operating point		Motor Module consigliato / Recommended Motor Module	
N. di giri ottimale <i>Optimum speed</i>	2000 giri/min	Corrente nominale del convertitore <i>Rated inverter current</i>	18 A
Potenza ottimale <i>Optimum power</i>	5,2 kW	Corrente max. del convertitore <i>Maximum inverter current</i>	54 A
Dati limite / Limiting data		Coppia max. <i>Maximum torque</i>	108,00 Nm
N. di giri max. ammesso (mecc.) <i>Max. permissible speed (mech.)</i>	5000 giri/min		
N. di giri max. ammesso (convertitore) <i>Max. permissible speed (inverter)</i>	3550 giri/min		
Coppia max. <i>Maximum torque</i>	108,0 Nm		
Corrente max. <i>Maximum current</i>	46,5 A		