



Abbildung ähnlich  
Figure similar

**Artikel-Nr. :** 1FK7042-2AF71-1RH1  
**Article No. :**

Kunden-Auftrags-Nr. :  
Client order no. :  
Siemens-Auftrags-Nr. :  
Order no. :  
Angebots-Nr. :  
Offer no. :  
Bemerkung :  
Remarks :

Item-Nr. :  
Item no. :  
Komm.-Nr. :  
Consignment no. :  
Projekt :  
Project :

#### Projektierungsdaten Engineering data

Bemessungsdrehzahl (100 K) Rated speed (100 K)	3.000 1/min
Polzahl Number of poles	8
Bemessungsdrehmoment (100 K) Rated torque (100 K)	2,6 Nm
Bemessungsstrom Rated current	2,0 A
Stillstandsrehmoment (60 K) Static torque (60 K)	2,50 Nm
Stillstandsrehmoment (100 K) Static torque (100 K)	3,00 Nm
Stillstandsstrom (60 K) Stall current (60 K)	1,80 A
Stillstandsstrom (100 K) Stall current (100 K)	2,20 A
Trägheitsmoment Moment of inertia	3,200 kgcm <sup>2</sup>
Wirkungsgrad Efficiency	89,0 %

#### Physikalische Konstanten Physical constants

Drehmomentkonstante Torque constant	1,38 Nm/A
Spannungskonstante bei 20° C Voltage constant at 20° C	90,0 V/1000*min <sup>-1</sup>
Wicklungswiderstand bei 20° C Winding resistance at 20° C	4,67 Ω
Drehfeldinduktivität Rotating field inductance	35,0 mH
Elektrische Zeitkonstante Electrical time constant	7,50 ms
Mechanische Zeitkonstante Mechanical time constant	2,15 ms
Thermische Zeitkonstante Thermal time constant	30 min
Wellentorsionssteifigkeit Shaft torsional stiffness	11.400 Nm/rad
Nettogewicht des Motors Net weight of the motor	5,3 kg

#### Mechanische Daten Mechanical data

Motorart Motor type	Permanentmagneterregter Synchronmotor Permanent-magnet synchronous motor
Motortyp Motor type	Compact
Achshöhe Shaft height	48
Kühlung Cooling	Selbstkühlung Natural cooling
Rundlauf toleranz Radial runout tolerance	0,040 mm
Koaxialitätstoleranz Concentricity tolerance	0,08 mm
Planlauf toleranz Axial runout tolerance	0,08 mm
Schwinggrößenstufe Vibration severity grade	Stufe A Grade A
Steckergröße Connector size	1
Schutzart Degree of protection	IP65 IP65
Bauform gemäß Code I Design acc. to Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Temperaturüberwachung Temperature monitoring	Temperatursensor Pt1000 Pt1000 temperature sensor
Elektrischer Anschluss Electrical connectors	Stecker für Signale und Leistung, drehbar Connectors for signals and power rotatable
Farbe des Gehäuses Color of the housing	Standard (Anthrazit RAL 7016) Standard (Anthracite RAL 7016)
Haltebremse Holding brake	mit Haltebremse with holding brake
Wellenende Shaft end	Glatte Welle Plain shaft
Gebersystem Encoder system	Encoder AM20DQI: Absolutwertgeber 20 bit (Auflösung 1048576, geberintern 512 S/R) + 12 bit Multiturn (Verfahrbereich 4096 Umdrehungen) Encoder AM20DQI: absolute encoder 20 bits (resolution 1048576, encoder- internal 512 S/R) + 12 bits multi-turn (traversing range 4096 revolutions)

#### Optimaler Betriebspunkt Optimum operating point

Optimale Drehzahl Optimum speed	3.000 1/min
Optimale Leistung Optimum power	0,8 kW

## Datenblatt für SIMOTICS S-1FK7

Data sheet for SIMOTICS S-1FK7

Artikel-Nr. : 1FK7042-2AF71-1RH1  
Article No. :



Abbildung ähnlich  
Figure similar

### Grenzdaten Limiting data

Maximal zul. Drehzahl (mech.) Max. permissible speed (mech.)	9.000 1/min
Maximal zul. Drehzahl (Umrichter) Max. permissible speed (inverter)	6.400 1/min
Max. Drehmoment Maximum torque	10,5 Nm
Maximalstrom Maximum current	7,6 A

### Haltebremse Holding brake

Ausführung der Haltebremse Holding brake version	Permanentmagnet-Bremse Permanent-magnet brake
Haltemoment Holding torque	4,0 Nm
Versorgungsspannung Power supply voltage	DC 24 V $\pm$ 10 %
Spulenstrom Coil current	0,5 A
Öffnungszeit Opening time	70 ms
Schließzeit Closing time	30 ms
Höchstschararbeit Highest braking work	150 J

### Empfohlenes Motor Module Recommended Motor Module

Bemessungsstrom Umrichter Rated inverter current	3 A
Maximalstrom Umrichter Maximum inverter current	9 A
Max. Drehmoment Maximum torque	10,50 Nm