



Abbildung ähnlich
Figure similar

Artikel-Nr. : 1FK7060-2AF71-1QH0
Article No. :

Kunden-Auftrags-Nr. :
Client order no. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Order no. :
Angebots-Nr. :
Offer no. :
Bemerkung :
Remarks :

Item-Nr. :
Item no. :
Komm.-Nr. :
Consignment no. :
Projekt :
Project :

Projektierungsdaten Engineering data

Bemessungsdrehzahl (100 K) Rated speed (100 K)	3.000 1/min
Polzahl Number of poles	8
Bemessungsdrehmoment (100 K) Rated torque (100 K)	4,7 Nm
Bemessungsstrom Rated current	3,7 A
Stillstandsrehmoment (60 K) Static torque (60 K)	5,00 Nm
Stillstandsrehmoment (100 K) Static torque (100 K)	6,00 Nm
Stillstandsstrom (60 K) Stall current (60 K)	3,60 A
Stillstandsstrom (100 K) Stall current (100 K)	4,45 A
Trägheitsmoment Moment of inertia	8,700 kgcm ²
Wirkungsgrad Efficiency	90,0 %

Physikalische Konstanten Physical constants

Drehmomentkonstante Torque constant	1,33 Nm/A
Spannungskonstante bei 20° C Voltage constant at 20° C	85,5 V/1000*min ⁻¹
Wicklungswiderstand bei 20° C Winding resistance at 20° C	1,35 Ω
Drehfeldinduktivität Rotating field inductance	15,2 mH
Elektrische Zeitkonstante Electrical time constant	11,30 ms
Mechanische Zeitkonstante Mechanical time constant	1,71 ms
Thermische Zeitkonstante Thermal time constant	30 min
Wellentorsionssteifigkeit Shaft torsional stiffness	28.500 Nm/rad
Nettogewicht des Motors Net weight of the motor	8,5 kg

Mechanische Daten Mechanical data

Motorart Motor type	Permanentmagneterregter Synchronmotor Permanent-magnet synchronous motor
Motortyp Motor type	Compact
Achshöhe Shaft height	63
Kühlung Cooling	Selbstkühlung Natural cooling
Rundlauf toleranz Radial runout tolerance	0,040 mm
Koaxialitätstoleranz Concentricity tolerance	0,10 mm
Planlauf toleranz Axial runout tolerance	0,10 mm
Schwinggrößenstufe Vibration severity grade	Stufe A Grade A
Steckergröße Connector size	1
Schutzart Degree of protection	IP64 IP64
Bauform gemäß Code I Design acc. to Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Temperaturüberwachung Temperature monitoring	Temperatursensor Pt1000 Pt1000 temperature sensor
Elektrischer Anschluss Electrical connectors	Stecker für Signale und Leistung, drehbar Connectors for signals and power rotatable
Farbe des Gehäuses Color of the housing	Standard (Anthrazit RAL 7016) Standard (Anthracite RAL 7016)
Haltebremse Holding brake	mit Haltebremse with holding brake
Wellenende Shaft end	Glatte Welle Plain shaft
Gebersystem Encoder system	Encoder AS20DQI: Absolutwertgeber Singleturn 20 bit Encoder AS20DQI: absolute encoder single-turn 20 bits

Optimaler Betriebspunkt Optimum operating point

Optimale Drehzahl Optimum speed	3.000 1/min
Optimale Leistung Optimum power	1,5 kW

Datenblatt für SIMOTICS S-1FK7

Data sheet for SIMOTICS S-1FK7

Artikel-Nr. : 1FK7060-2AF71-1QH0
Article No. :



Abbildung ähnlich
Figure similar

Grenzdaten Limiting data

Maximal zul. Drehzahl (mech.) Max. permissible speed (mech.)	7.200 1/min
Maximal zul. Drehzahl (Umrichter) Max. permissible speed (inverter)	6.700 1/min
Max. Drehmoment Maximum torque	18,0 Nm
Maximalstrom Maximum current	15,0 A

Haltebremse Holding brake

Ausführung der Haltebremse Holding brake version	Permanentmagnet-Bremse Permanent-magnet brake
Haltemoment Holding torque	13,0 Nm
Versorgungsspannung Power supply voltage	DC 24 V \pm 10 %
Spulenstrom Coil current	0,8 A
Öffnungszeit Opening time	100 ms
Schließzeit Closing time	50 ms
Höchstschaltarbeit Highest braking work	380 J

Empfohlenes Motor Module Recommended Motor Module

Bemessungsstrom Umrichter Rated inverter current	5 A
Maximalstrom Umrichter Maximum inverter current	15 A
Max. Drehmoment Maximum torque	18,00 Nm