



Abbildung ähnlich
Figure similar

Artikel-Nr. : 1FK7060-2AH74-1SB0
Article No. :

Kunden-Auftrags-Nr. :
Client order no. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Order no. :
Angebots-Nr. :
Offer no. :
Bemerkung :
Remarks :

Item-Nr. :
Item no. :
Komm.-Nr. :
Consignment no. :
Projekt :
Project :

Projektierungsdaten Engineering data

Bemessungsdrehzahl (100 K) Rated speed (100 K)	4,500 1/min
Polzahl Number of poles	8
Bemessungsdrehmoment (100 K) Rated torque (100 K)	3,7 Nm
Bemessungsstrom Rated current	4,3 A
Stillstandsrehmoment (60 K) Static torque (60 K)	5,00 Nm
Stillstandsrehmoment (100 K) Static torque (100 K)	6,00 Nm
Stillstandsstrom (60 K) Stall current (60 K)	5,10 A
Stillstandsstrom (100 K) Stall current (100 K)	6,30 A
Trägheitsmoment Moment of inertia	8,700 kgcm ²
Wirkungsgrad Efficiency	90,0 %

Physikalische Konstanten Physical constants

Drehmomentkonstante Torque constant	0,95 Nm/A
Spannungskonstante bei 20° C Voltage constant at 20° C	60,5 V/1000*min ⁻¹
Wicklungswiderstand bei 20° C Winding resistance at 20° C	0,69 Ω
Drehfeldinduktivität Rotating field inductance	7,6 mH
Elektrische Zeitkonstante Electrical time constant	10,90 ms
Mechanische Zeitkonstante Mechanical time constant	1,78 ms
Thermische Zeitkonstante Thermal time constant	30 min
Wellentorsionssteifigkeit Shaft torsional stiffness	28.500 Nm/rad
Nettogewicht des Motors Net weight of the motor	8,5 kg

Mechanische Daten Mechanical data

Motorart Motor type	Permanentmagnetregger Synchronmotor Permanent-magnet synchronous motor
Motortyp Motor type	Compact
Achshöhe Shaft height	63
Kühlung Cooling	Selbstkühlung Natural cooling
Rundlauf toleranz Radial runout tolerance	0,040 mm
Koaxialitätstoleranz Concentricity tolerance	0,10 mm
Planlauf toleranz Axial runout tolerance	0,10 mm
Schwinggrößenstufe Vibration severity grade	Stufe A Grade A
Steckergröße Connector size	1
Schutzart Degree of protection	IP64 IP64
Bauform gemäß Code I Design acc. to Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Temperaturüberwachung Temperature monitoring	Temperatursensor Pt1000 Pt1000 temperature sensor
Elektrischer Anschluss Electrical connectors	Stecker für Signale und Leistung, drehbar Connectors for signals and power rotatable
Farbe des Gehäuses Color of the housing	Standard (Anthrazit RAL 7016) Standard (Anthracite RAL 7016)
Haltebremse Holding brake	mit Haltebremse with holding brake
Wellenende Shaft end	Passfeder Feather key
Gebersystem Encoder system	Resolver mehrpolig (Polpaarzahl entspricht Polpaarzahl des Motors) Multi-pole resolver (number of pole pairs corresponds to number of pole pairs of the motor)

Optimaler Betriebspunkt Optimum operating point

Optimale Drehzahl Optimum speed	4.500 1/min
Optimale Leistung Optimum power	1,7 kW

Datenblatt für SIMOTICS S-1FK7

Data sheet for SIMOTICS S-1FK7

Artikel-Nr. : 1FK7060-2AH74-1SB0

Article No. :



Abbildung ähnlich
Figure similar

Grenzdaten Limiting data

Maximal zul. Drehzahl (mech.)
Max. permissible speed (mech.) 7.200 1/min

Maximal zul. Drehzahl (Umrichter)
Max. permissible speed (inverter) 7.200 1/min

Max. Drehmoment
Maximum torque 18,0 Nm

Maximalstrom
Maximum current 21,5 A

Haltebremse Holding brake

Ausführung der Haltebremse
Holding brake version Permanentmagnet-Bremse
Permanent-magnet brake

Haltemoment
Holding torque 13,0 Nm

Versorgungsspannung
Power supply voltage DC 24 V \pm 10 %

Spulenstrom
Coil current 0,8 A

Öffnungszeit
Opening time 100 ms

Schließzeit
Closing time 50 ms

Höchstschaltarbeit
Highest braking work 380 J

Empfohlenes Motor Module Recommended Motor Module

Bemessungsstrom Umrichter
Rated inverter current 9 A

Maximalstrom Umrichter
Maximum inverter current 27 A

Max. Drehmoment
Maximum torque 18,00 Nm