



Abbildung ähnlich
Figure similar

Artikel-Nr. : 1FL6042-1AF61-2LB1
Article No. :

Kunden-Auftrags-Nr. :
Client order no. :
Auftrags-Nr. :
Order no. :
Angebots-Nr. :
Offer no. :
Bemerkung :
Remarks :

Item-Nr. :
Item no. :
Komm.-Nr. :
Consignment no. :
Projekt :
Project :

Projektierungsdaten Engineering data

Bemessungsdrehzahl Rated speed	3,000 1/min
Bemessungsdrehmoment (100 K) Rated torque (100 K)	1,27 Nm
Bemessungsstrom Rated current	1,2 A
Bemessungsleistung Rated power	0,40 kW / 0,54 hp
Max. Drehzahl Max. speed	4,000 1/min
Max. Drehmoment Maximum torque	3,80 Nm
Max. Strom Max. current	3.6 A
Stillstandsrehmoment Static torque	1,90 Nm
Trägheitsmoment Moment of inertia	3,200 kgcm ²

Physikalische Konstanten Physical constants

Drehmomentkonstante Torque constant	1,10 Nm/A
Wärmeklasse Thermal class	B (130 °C)
Nettogewicht Net weight	4,50 kg

Umgebungsbedingungen Ambient conditions

Umgebungstemperatur Ambient temperature	
Betrieb Operation	0 ... 40 °C
Relative Luftfeuchte Relative humidity	
Betrieb, max. Max. operation	90 % RH maximal (keine Betauung bei 30 °C) 90 % RH maximum (no condensation at 30 °C)

Normen Standards

Normen-Konformität Compliance with standards	CE, EAC
---	---------

Mechanische Daten Mechanical data

Motortyp Motor type	High Inertia High Inertia
Motorart Motor type	Permanentmagnetenerregter Synchronmotor Permanent-magnet synchronous motor
Achshöhe Shaft height	45
Gebersystem Encoder system	Absolutwertgeber 20 bit + 12 bit Multiturn Absolute encoder 20 bit + 12 bit multi-turn
Kühlung Cooling	Selbstkühlung Natural cooling
Wellenende Shaft end	Passfeder Feather key
Rundlauf toleranz Radial runout tolerance	Klasse N Class N
Schwinggrößenstufe Vibration severity grade	Stufe A Grade A
Schutzart Degree of protection	IP65
Bauform gemäß Code I Design acc. to Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Anschlussstyp Connection type	Winkelsteckverbinder mit einer flexiblen Ausgangsrichtung (drehbar) Angular connector (rotatable)

Haltebremse Holding brake

Haltemoment M_{4Br} Holding torque M_{4Br}	3,50 Nm
Bemessungsspannung Rated voltage	24 V DC 10 %
Öffnungszeit Opening time	60 ms
Schließzeit Closing time	45 ms
Bemessungsstrom Rated current	0,90 A