

# Hoja de datos de motores de jaula de ardilla trifásicos SIMOTICS

Data sheet for three-phase Squirrel-Cage-Motors



Tipo de motor / Motor type : 1CV315B

SIMOTICS SD - 315 L - IM B3 - 4p

Número de pedido del cliente / Client order no.	número de ítem / Item-No.	Número de oferta / Offer no.
Nº. de pedido Siemens / Order no.	Número de envío / Consignment no.	Proyecto / Project

Nota / Remarks

## Safe Area

-/-

## Datos eléctricos / Electrical data

U [V]	Δ / Y	f [Hz]	P [kW]	P [hp]	I [A]	n [1/min]	M [Nm]	η <sup>3)</sup>			cosφ <sup>3)</sup>			I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub> I <sub>f</sub> /I <sub>N</sub>	M <sub>A</sub> /M <sub>N</sub> T <sub>f</sub> /T <sub>N</sub>	M <sub>K</sub> /M <sub>N</sub> T <sub>B</sub> /T <sub>N</sub>	IE-CL
								4/4	3/4	2/4	4/4	3/4	2/4				
<b>Alimentación por red (S1) / DOL duty (S1) - 155(F) a 130(B)</b>																	
400	Δ	50	200,00	-/-	340,00	1488	1280,0	96,0	96,3	96,1	0,88	0,86	0,79	7,4	3,2	3,0	IE3
690	Y	50	200,00	-/-	198,00	1488	1280,0	96,0	96,3	96,1	0,88	0,86	0,79	7,4	3,2	3,0	IE3
460	Δ	60	230,00	-/-	345,00	1788	1230,0	95,4	95,6	95,3	0,88	0,86	0,80	7,5	3,1	2,8	IE2
460	Δ	60	200,00	-/-	300,00	1791	1070,0	96,2	96,2	95,5	0,87	0,84	0,75	8,7	3,5	3,2	IE3
IM B3 / IM 1001		FS 315 L			IP55	UKCA	IEC/EN 60034	IEC, DIN, ISO, VDE, EN									

Condiciones ambientales / Environmental conditions : -20 °C - +40 °C / 1,000 m tiempo rotor bloqueado (caliente/frío) / Locked rotor time (hot / cold) : 25.7 s |

## Datos mecánicos / Mechanical data

Nivel sonoro (LpA / LwA) a 50Hz/60Hz Sound level (SPL / SWL) at 50Hz/60Hz	73 / 87 dB(A) <sup>2) 3)</sup>	78 / 93 dB(A) <sup>2) 3)</sup>	Borne de tierra externo External earthing terminal	Sí (estándar) With (standard)
Momento de inercia Moment of inertia	3,7000 kg m <sup>2</sup>		Nivel de intensidad de vibración Vibration severity grade	A
Tamaño de rodamiento LA   LB Bearing DE   NDE	6319 C3	6319 C3	Clase de temperatura Thermal class	F
<b>La vida útil de los cojinetes / bearing lifetime</b>			Tipo de servicio Duty type	S1
L <sub>10mh</sub> F <sub>Rad min</sub> con transmisión por acoplamiento 50 60Hz <sup>1)</sup>	40000 h	32000 h	Sentido de giro Direction of rotation	ambas direcciones bidirectional
L <sub>10mh</sub> F <sub>Rad min</sub> for coupling operation 50 60Hz <sup>1)</sup>			Material de la carcasa Frame material	fundición gris cast iron
Intervalo/Cantidad de relubricación DE   NDE	40 g   40 g 6000 h		Peso neto del motor (IM B3) Net weight of the motor (IM B3)	1190 kg
Relubrication interval/quantity DE   NDE			Pintura Coating (paint finish)	Pintura normal C2 Standard paint finish C2
Lubricante Lubricants	Unirex N3		Color Color, paint shade	RAL7030
Dispositivo de relubricación Regreasing device	Sí (estándar) With (standard)		Protección del motor Motor protection	(A) sin (estándar) (A) without (Standard)
Boquilla de engrase Grease nipple	M10x1 DIN 3404 A		Método de refrigeración Method of cooling	IC411 - ventilación propia, refrigeración superficial IC411 - self ventilated, surface cooled
Tipo de rodamientos Type of bearing	Rodamiento fijo en LCA/NDE Locating bearing NDE			
Agujeros drenaje de condensado Condensate drainage holes	Sí (estándar) With (standard)			

## Caja de bornes / Terminal box

Posición de la caja de conexiones Terminal box position	arriba top	Sección de conductor, máx. Max. cross-sectional area	150 mm <sup>2</sup>
Material de la caja de bornes Material of terminal box	Fundición gris cast iron	Diámetro de cable de... a... Cable diameter from ... to ...	38 mm - 45 mm
Tipo Type of terminal box	TB1 Q01	Entrada de cable Cable entry	2xM63x1,5
Rosca del tornillo de contacto Contact screw thread	M12	Pasacables Cable gland	2 tapones 2 plugs

## Observaciones:

I<sub>A</sub>/I<sub>N</sub> = corriente de arranque / nominal 1) L10mh según DIN ISO 281 10/2010 3) Solo válido para servicio DOL con velocidad de giro fija en servicio refrigerante IC411  
M<sub>A</sub>/M<sub>N</sub> = par de arranque / nominal 2) con potencia asignada / a plena carga

Depto. responsable IN LVM	Referencia técnica	Creado por SPC	Aprobado por	Datos técnicos de pedido sujetos a cambios sin previo aviso. Pueden haber discrepancias entre los valores calculados y los datos de placa!	Documentos de enlace 
	Tipo de documento Hoja de datos	Estado del documento habilitado			
	Título 1LE1503-3AB53-4AA4	document number			
© INNOMOTICS 2023		Rev. 950	Fecha de creación 2023-09-28	Idioma es/en	Página 1/1