



Abbildung ähnlich / Figure similar

MLFB-Bestelldaten

1PH1133-1HF12-1GA0

MLFB-Ordering data

Kunden-Auftrags-Nr. / Client order no.:

Item-Nr. / Item no.:

Siemens-Auftrags-Nr. / Order no.:

Komm.-Nr. / Consignment no.:

Angebots-Nr. / Offer no.:

Projekt / Project:

Bemerkung / Remarks:

Projektierungsdaten / Engineering data

Bemessungsleistung <i>Rated power</i>	15,0 kW
Bemessungsdrehzahl <i>Rated speed</i>	1500 1/min
Bemessungsdrehmoment <i>Rated torque</i>	95,5 Nm
Bemessungsstrom <i>Rated current</i>	36,7 A
Bemessungsspannung <i>Rated voltage</i>	317 V
Maximaldrehzahl <i>Maximum speed</i>	8000 1/min
Maximalstrom <i>Maximum current</i>	73,4 A
Leistung bei Betriebsart S6-25%, maximal <i>Power for duty type S6-25%, maximum</i>	22,50 kW
Stillstandsrehmoment bei Betriebsart S6-25%, maximal <i>Standstill torque for duty type S6-25%, maximum</i>	143,0 Nm
Stillstandsstrom bei Betriebsart S6-25%, maximal <i>Standstill current for duty type S6-25%, maximum</i>	52,0 A
Feldschwächendrehzahl, max. <i>Field weakening speed, max.</i>	4000 1/min
Versorgungsspannung, max. <i>Supply voltage, max.</i>	355 V
Netzfrequenz <i>Line frequency</i>	50,8 Hz

Umgebungsbedingungen / Ambient conditions

Umgebungstemperatur / Ambient temperature

Betrieb <i>Operation</i>	-15 ... 40 °C
Lagerung <i>Storage</i>	-20 ... 65 °C

Relative Luftfeuchte / Relative humidity

Betrieb, max. <i>Max. operation</i>	90 %
Lagerung, max. <i>Bearing, max.</i>	95 %

Mechanische Daten / Mechanical data

Motorart <i>Motor type</i>	Asynchronmotor mit Käfigläufer <i>Squirrel cage asynchronous motor</i>
Achshöhe <i>Shaft height</i>	132
Kühlung <i>Cooling</i>	Zwangskühlung über Lüfter <i>Forced-air cooling via fan</i>
Schwinggrößenstufe <i>Vibration severity grade</i>	Stufe B <i>Grade B</i>
Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP54
Bauform gemäß Code I <i>Design acc. to Code I</i>	IM B5 / IM V1
Farbe <i>Color</i>	Anthrazit 614 / - RAL7016 <i>Anthracite 614 / ~ RAL7016</i>
Wellenende <i>Shaft end</i>	Passfeder mit Vollkeilwuchtung <i>Feather key with full key balancing</i>
Schalldruckpegel LpA (1m) <i>Sound pressure level (1m)</i>	72 dB
Wärmeklasse <i>Thermal class</i>	F
Befestigungsart <i>Mounting type</i>	Flansch (rund) <i>Flange (round)</i>
Gebersystem <i>Encoder system</i>	Absolutwertgeber Singleturn (20-bit) <i>Absolute encoder single-turn (20 bit)</i>