

MOTION CONNECT 800PLUS

Datos de pedido
MLFB-Ordering data

6FX8002-2DC36-1BK0



Figura similar / Figure similar

Número de pedido del cliente / Client order no.:

Nº. de pedido Siemens / Order no.:

Número de oferta / Offer no.:

Nota / Remarks:

Nº. de item / Item no.:

Número de envío / Consignment no.:

Proyecto / Project:

Datos eléctricos / Electrical data

| | |
|--|--|
| Ejecución del sensor <i>Design of the sensor</i> | Encóder de motor DRIVE-CLiQ <i>Motor encoder DRIVE-CLiQ</i> |
| Tensión de ensayo referida a los conductores de señal Valor eficaz <i>Test voltage, rms Signal conductors</i> | 500 V |
| Tensión de ensayo del cable U0/U referida a la tensión de alimentación según EN50395 <i>Rated voltage U0/U in accordance with EN 50395 Power conductors</i> | 30 V |

Datos mecánicos / Mechanical data

| | |
|---|--|
| Versión lado del motor <i>Type of connection cable engine side</i> | M12 rosca maciza <i>M12 full thread</i> |
| Versión lado del convertidor <i>Type of connection cable converter side</i> | Conector RJ45 DRIVE-CLiQ <i>DRIVE-CLiQ RJ45</i> |
| Diámetro exterior D _{máx} <i>Maximum cable outer diameter</i> | 7,1 mm |
| Radio de flexión mínimo (con tendido fijo) <i>Smallest bending radius (fixed installation)</i> | 35 mm |
| Radio de flexión mínimo (con tendido móvil) <i>Smallest bending radius (flexible installation)</i> | 75 mm |
| Número de flexiones, máx. <i>Number of bends, max.</i> | 10.000.000 |
| Velocidad de desplazamiento máx. <i>Maximum traversing velocity</i> | 300 m/min |
| Aceleración horizontal máx. <i>Acceleration horizontal, max</i> | 50 m/s ² |
| Carga de tracción máxima permitida con cable fijo <i>Tensile stress, max. Fixed installation</i> | 50 N/mm ² |
| Carga de tracción máxima permitida con cable móvil <i>Tensile stress, max. Flexible installation</i> | 20 N/mm ² |
| Esfuerzo de torsión <i>Torsional stress</i> | Absoluta 30°/m <i>Absolute 30°/m</i> |
| Longitud <i>Length</i> | 19,0 m |



Figura similar / Figure similar

Datos de pedido
MLFB-Ordering data

6FX8002-2DC36-1BK0

Datos técnicos / Technical data

Temperatura ambiente

Ambient temperature

Operación con cable tendido fijo
Operation with permanently installed cable

-50 ... 80 °C

Conectores RJ45 lados módulo y motor -20°C ... 80°C, Conector M17 -20 ... 80°C
Module- and motor-side RJ45 plug -20°C ... 80°C, M17 plug -20 ... 80°C

Operación con cable móvil
Operation with moving cable

-20 ... 60 °C

Almacenaje
Storage

-20 ... 80 °C

Conectores RJ45 lados módulo y motor -20°C ... 80°C, Conector M17 -20 ... 80°C
Module- and motor-side RJ45 plug -20°C ... 80°C, M17 plug -20 ... 80°C

Tipo de cable
Kind of connection cable

Cable base
Basis cable

Material de la cubierta del cable
Material of the cable sheath

PUR, HD22.10 S2 (VDE 0282, parte 10) color DESINA verde RAL 6018
PUR, HD22.10 S2 (VDE 0282, part 10) DESINA-color green RAL 6018

Tipo de aislamiento
Type of insulation

libre de CFC/halógenos/siliconas IEC 60754-1/DIN VDE 0472-815
Without CFC and silicone IEC 60754-1/DIN VDE 0472-815

Norma para comportamiento en caso de incendio: no propagación de llama
Standard for behavior in fire: flame resistance

EN 60332-1-1 a 1-3
EN 60332-1-1 to 1-3

Resistencia al aceite del cable
Oil resistance

EN 60811-2-1
EN 60811-2-1

Certificado de aptitud como homologación para EE. UU.
Verification of suitability as authorisation for USA

UL STYLE 2502
UL STYLE 2502

Certificado de aptitud como homologación para Canadá
Verification of suitability as authorisation for Canada

CSA-N.210.2-M90
CSA-N.210.2-M90