

Datenblatt für MICROMASTER 440

Data sheet for MICROMASTER 440

MLFB-Bestelldaten

MLFB-Ordering data

6SE6440-2UC23-0CA1



Abbildung ähnlich / Figure similar

Kunden-Auftrags-Nr. / Client order no.:

Siemens-Auftrags-Nr. / Order no.:

Angebots-Nr. / Offer no.:

Bemerkung / Remarks:

Item-Nr. / Item no.:

Komm.-Nr. / Consignment no.:

Projekt / Project:

Bemessungsdaten / Rated data

Eingang / Input

Phasenzahl Number of phases	1 / 3 AC
Netzspannung Line voltage	200 ... 240 V \pm 10 %
Netzfrequenz Line frequency	47 ... 63 Hz

Bemessungsstrom (HO) Rated current (HO)	35,50 A / 15,60 A
---	-------------------

Ausgang / Output

Phasenzahl Number of phases	3 AC
Bemessungsspannung Rated voltage	240 V
Bemessungsleistung (HO) Rated power (HO)	3,00 kW / 4,00 hp
Bemessungsstrom (HO) Rated current (HO)	13,60 A
Pulsfrequenz Pulse frequency	16000 Hz
Ausgangsfrequenz bei U/f-Regelung Output frequency for V/f control	0 ... 650 Hz

Allgemeine tech. Daten / General tech. specifications

Leistungsfaktor λ Power factor λ	0,95
Wirkungsgrad η Efficiency η	0,96

Umgebungsbedingungen / Ambient conditions

Kühlung Cooling	Lüfter Fan
---------------------------	---------------

Umgebungstemperatur / Ambient temperature

Betrieb (HO) Operation (HO)	-10 ... 50 °C
Transport Transport	-40 ... 70 °C
Lagerung Storage	-40 ... 70 °C

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist eine Begrenzung auf 550 Hz in Produktion

As a result of legal stipulations, a limit to 550 Hz is in production

Überlastfähigkeit / Overload capability

High Overload (HO)

150 % Ausgangsstrom für 60 s, anschließend 100 % Ausgangsstrom für 240 s in einer Zykluszeit von 300 s
150 % output current for 60 s, followed by 100 % output current for 240 s in a 300 s cycle time



Abbildung ähnlich / Figure similar

Mechanische Daten / Mechanical data

Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP20 / UL open type
Baugröße <i>Size</i>	FSC
Nettogewicht <i>Net weight</i>	5,50 kg
Breite <i>Width</i>	185,0 mm
Höhe <i>Height</i>	245,0 mm
Tiefe <i>Depth</i>	195,0 mm

Anschlüsse / Connections

Motorseitig / Motor end

Anschlussquerschnitt <i>Conductor cross-section</i>	10,00 mm ²
---	-----------------------

Ein- / Ausgänge / Inputs / outputs

Digitaleingänge-Standard / Standard digital inputs

Anzahl <i>Number</i>	6
--------------------------------	---

Relaisausgänge / Relay output

Anzahl <i>Number</i>	3
--------------------------------	---

Analogeingänge / Analog inputs

Anzahl <i>Number</i>	2
--------------------------------	---

Analogausgänge / Analog outputs

Anzahl <i>Number</i>	2
--------------------------------	---

PTC/ KTY-Schnittstelle / PTC/ KTY interface

Anzahl <i>Number</i>	1
--------------------------------	---