



Abbildung ähnlich
Figure similar

Artikel-Nr. : 6SL3120-1TE26-0AC0

Article No. :

Kunden-Auftrags-Nr. :

Client order no. :

Auftrags-Nr. :

Order no. :

Angebots-Nr. :

Offer no. :

Bemerkung :

Remarks :

Item-Nr. :

Item no. :

Komm.-Nr. :

Consignment no. :

Projekt :

Project :

Bemessungsdaten Rated data

Zwischenkreisspannung
DC link voltage DC 510 ... 720 V

Elektronikstromversorgung
Electronics power supply DC 24 V -15 % / +20 %

Strombedarf, max.
Current demand, max. 0,90 A

Zwischenkreisstrom I_d ¹⁾
DC-link current I_d 72,0 A

Ausgangsstrom

Output current

Bemessungswert I_N
Rated value I_N 60,0 A

Grundlaststrom I_H
Base load current I_H 51,0 A

Bei S6-Betrieb (40%) I_{S6}
For S6 duty (40%) I_{S6} 80,0 A

I_{max}
 I_{max} 120,0 A

Typeleistung²⁾

Type rating

Auf Basis I_N
Based on I_N 32,0 kW

Auf Basis I_H
Based on I_H 28,0 kW

Bemessungspulsfrequenz
Rated pulse frequency 4,00 kHz

Strombelastbarkeit

Current carrying capacity

Zwischenkreisschienen
DC link busbars 200 A

DC-24-V-Schienen⁴⁾
24 V busbars 20 A

Zwischenkreiskapazität
DC link capacitance 1.410 μ F

Ausgangsfrequenz bei Servo-Regelung⁵⁾
Output frequency for servo control 650 Hz

Output frequency for servo control

Ausgangsfrequenz bei U/f-Regelung⁶⁾
Output frequency for V/f control 600 Hz

Output frequency for V/f control

Ausgangsfrequenz bei Vector-Regelung⁷⁾
Output frequency for vector control 300 Hz

Output frequency for vector control

Umgebungsbedingungen Ambient conditions

Aufstellhöhe (ohne Derating)
Installation altitude (without derating) 1.000 m (3.281 ft)

Kühlung⁸⁾
Cooling Interne Luftkühlung
Internal air cooling

Kühlluftbedarf
Cooling air requirement 0,023 m³/s

Umgebungstemperatur

Ambient temperature

Während Betrieb
During operation 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)

Anschlüsse Connections

Motorseitig

Motor end

Ausführung
Version Schraubbolzen M6 (X1)
M6 bolt (X1)

Anschlussquerschnitt
Conductor cross-section 2,5 ... 50 mm² (14 ... 1 AWG)

PE-Anschluss
PE connection Schraube M6
M6 screw

Motorleitungslänge, max.

Max. motor cable length

Geschirmt
Shielded 100 m (328 ft)

Ungeschirmt
Unshielded 150 m (492 ft)

Normen Standards

Normen-Konformität
Compliance with standards CE, cULus
CE, cULus

Safety Integrated
Safety Integrated SIL 2 gemäß IEC 61508, PL d gemäß EN ISO 13849-1, Kategorie 3 gemäß EN ISO 13849-1

SIL 2 acc. to IEC 61508, PL d acc. to EN ISO 13849-1, Category 3 acc. to EN ISO 13849-1

Datenblatt für Motor Module

Data sheet for Motor Module

Artikel-Nr. : **6SL3120-1TE26-0ACO**
Article No. :

Mechanische Daten Mechanical data	
--------------------------------------	--

Netzseitig

Line side

Breite Width	100,00 mm (3,94 in)
-----------------	---------------------

Höhe Height	380,00 mm (14,96 in)
----------------	----------------------

Tiefe Depth	270,00 mm (10,63 in)
----------------	----------------------

Schutzart Degree of protection	IP20 / UL open type IP20 / UL open type
-----------------------------------	--------------------------------------------

Bauform Type of construction	Booksize Booksize
---------------------------------	----------------------

Nettogewicht Net weight	8,6 kg (18,96 lb)
----------------------------	-------------------

Allgemeine tech. Daten General tech. specifications	
--------------------------------------------------------	--

Schalldruckpegel LpA (1m) Sound pressure level (1m)	71,0 dB
--------------------------------------------------------	---------

Verlustleistung, typ./ max. ⁹⁾ Power loss, typ./max.	0,46 kW / 0,47 kW
--------------------------------------------------------------------	-------------------

¹⁾ Bemessungs-Zwischenkreisstrom für die Auslegung einer externen DC-Verbindung.
Rated dc link current for dimensioning an external DC connection

²⁾ Bemessungsleistung eines typischen Norm-Asynchronmotors bei 3 AC 400 V
Rated output of a typical standard asynchronous motor at 400 V 3 AC

⁴⁾ Sollte durch Aneinanderreihen mehrerer Line Modules und Motor Modules die Strombelastbarkeit 20 A überschreiten, ist ein weiterer DC-24-V-Anschluss mit Hilfe eines 24-V-Klemmenadapters notwendig (max. anschließbarer Querschnitt 6 mm², max. Absicherung 20 A).

If, when connecting several Line Modules and Motor Modules in series, the current carrying capacity exceeds 20 A, another 24 V DC connection is required using a 24 V terminal adapter (max. connectable cross-section 6 mm², max. protection 20 A).

⁵⁾ Bei Bemessungs-Ausgangsstrom (max. Ausgangsfrequenz 1300 Hz bei Stromreglertakt 62,5 µs, Pulsfrequenz 8 kHz, 60 % zulässiger Ausgangsstrom). Abhängigkeit zwischen max. Ausgangsfrequenz und Pulsfrequenz sowie Strom-Derating beachten. Die Ausgangsfrequenz ist aktuell auf 550 Hz begrenzt. Der angegebene Wert gilt mit Lizenz Hohe Ausgangsfrequenz.
With rated output current (max. output frequency 1300 Hz at a current controller cycle of 62.5 µs, pulse frequency 8 kHz, 60 % permissible output current). Observe the dependency between max. output frequency and current derating. At present, the output frequency is limited to 550 Hz, the values stated apply with the high output frequency license.

⁶⁾ Abhängigkeit zwischen max. Ausgangsfrequenz und Pulsfrequenz sowie Strom-Derating beachten. Die Ausgangsfrequenz ist aktuell auf 550 Hz begrenzt. Der angegebene Wert gilt mit Lizenz Hohe Ausgangsfrequenz.
Observe the dependency between max. output frequency and current derating. At present, the output frequency is limited to 550 Hz, the values stated apply with the high output frequency license.

⁷⁾ Abhängigkeit zwischen max. Ausgangsfrequenz und Pulsfrequenz sowie Strom-Derating beachten.
Observe the dependency between max. output frequency and current derating.

⁸⁾ Leistungsteile mit verstärkter Luftkühlung durch eingebauten Lüfter
Power units with intensified air cooling thanks to integrated fan

⁹⁾ Verlustleistung des Motor Modules bei Bemessungsleistung einschließlich Verluste der DC-24-V-Elektronikstromversorgung.
Power loss of the Motor Module with rated power including losses of the 24 V DC electronics power supply