



Abbildung ähnlich / Figure similar

Kunden-Auftrags-Nr. / Client order no.:

Siemens-Auftrags-Nr. / Order no.:

Angebots-Nr. / Offer no.:

Bemerkung / Remarks:

Item-Nr. / Item no.:

Komm.-Nr. / Consignment no.:

Projekt / Project:

Bemessungsdaten / Rated data		Umgebungsbedingungen / Ambient conditions	
<b>Zwischenkreisspannung</b> <i>DC link voltage</i>	DC 510 ... 720 V	<b>Aufstellhöhe (ohne Derating)</b> <i>Installation altitude (without derating)</i>	1000 m (3281 ft)
<b>Elektronikstromversorgung</b> <i>Electronics power supply</i>	DC 24 V -15 % / +20 %	<b>Kühlung</b> <sup>8)</sup> <i>Cooling</i>	Interne Luftkühlung <i>Internal air cooling</i>
<b>Strombedarf, max.</b> <i>Current demand, max.</i>	0,90 A	<b>Kühlluftbedarf</b> <i>Cooling air requirement</i>	0,009 m³/s
<b>Zwischenkreisstrom I<sub>d</sub></b> <sup>1)</sup> <i>DC-link current I<sub>d</sub></i>	7,2 A	<b>Umgebungstemperatur / Ambient temperature</b>	
<b>Ausgangsstrom / Output current</b>		<b>Während Betrieb</b> <i>During operation</i>	0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
<b>Bemessungswert I<sub>N</sub></b> <i>Rated value I<sub>N</sub></i>	2 x 3,0 A	<b>Anschlüsse / Connections</b>	
<b>Grundlaststrom I<sub>H</sub></b> <i>Base load current I<sub>H</sub></i>	2 x 2,6 A	<b>Motorseitig / Motor end</b>	
<b>Bei S6-Betrieb (40%) I<sub>S6</sub></b> <i>For S6 duty (40%) I<sub>S6</sub></i>	2 x 4,0 A	<b>Ausführung</b> <i>Version</i>	Stecker (X1, X2)
<b>I<sub>max</sub></b> <i>I<sub>max</sub></i>	2 x 9,0 A	<b>Anschlussquerschnitt</b> <i>Conductor cross-section</i>	2 ... 6 mm² (16 ... 10 AWG)
<b>Typeleistung / Type rating</b> <sup>2)</sup>		<b>PE-Anschluss</b> <i>PE connection</i>	Schraube M5 M5 screw
<b>Auf Basis I<sub>IN</sub></b> <i>Based on I<sub>IN</sub></i>	2 x 1,6 kW	<b>Motorleitungslänge, max. / Max. motor cable length</b>	
<b>Auf Basis I<sub>IH</sub></b> <i>Based on I<sub>IH</sub></i>	2 x 1,4 kW	<b>Geschirmt</b> <i>Shielded</i>	50 m (164 ft)
<b>Bemessungspulsfrequenz</b> <i>Rated pulse frequency</i>	4,00 kHz	<b>Ungeschirmt</b> <i>Unshielded</i>	75 m (246 ft)
<b>Strombelastbarkeit / Current carrying capacity</b>		<b>Normen / Standards</b>	
<b>Zwischenkreisschienen</b> <sup>3)</sup> <i>DC link busbars</i>	100 A	<b>Normen-Konformität</b> <i>Compliance with standards</i>	CE, cULus CE, cULus
<b>DC-24-V-Schienen</b> <sup>4)</sup> <i>24 V busbars</i>	20 A	<b>Safety Integrated</b> <i>Safety Integrated</i>	SIL 2 gemäß IEC 61508, PL d gemäß EN ISO 13849-1, Kategorie 3 gemäß EN ISO 13849-1 SIL 2 acc. to IEC 61508, PL d acc. to EN ISO 13849-1, Category 3 acc. to EN ISO 13849-1
<b>Zwischenkreiskapazität</b> <i>DC link capacitance</i>	220 µF		
<b>Ausgangsfrequenz bei Servo-Regelung</b> <sup>5)</sup> <i>Output frequency for servo control</i>	650 Hz		
<b>Ausgangsfrequenz bei U/f-Regelung</b> <sup>6)</sup> <i>Output frequency for V/f control</i>	600 Hz		
<b>Ausgangsfrequenz bei Vector-Regelung</b> <sup>7)</sup> <i>Output frequency for vector control</i>	300 Hz		



Abbildung ähnlich / Figure similar

### Mechanische Daten / Mechanical data

### Allgemeine tech. Daten / General tech. specifications

#### Netzseitig / Line side

<b>Breite</b> Width	50,00 mm (1,97 in)
<b>Höhe</b> Height	380,00 mm (14,96 in)
<b>Tiefe</b> Depth	270,00 mm (10,63 in)
<b>Schutzart</b> Degree of protection	IP20 / UL open type IP20 / UL open type
<b>Bauform</b> Type of construction	Booksize Booksize
<b>Nettogewicht</b> Net weight	4,7 kg (10,36 lb)

<b>Schalldruckpegel LpA (1 m)</b> Sound pressure level (1m)	60,0 dB
<b>Verlustleistung, typ./ max. <sup>9)</sup></b> Power loss, typ./max.	0,05 kW / 0,10 kW

1) Bemessungs-Zwischenkreisstrom für die Auslegung einer externen DC-Verbindung.  
Rated dc link current for dimensioning an external DC connection

2) Bemessungsleistung eines typischen Norm-Asynchronmotors bei 3 AC 400 V  
Rated output of a typical standard asynchronous motor at 400 V 3 AC

3) Mit verstärktem Zwischenkreisbügeln 200 A möglich (Zubehör).  
200 A possible with reinforced DC link bridges (accessory).

4) Sollte durch Aneinanderreihen mehrerer Line Modules und Motor Modules die Strombelastbarkeit 20 A überschreiten, ist ein weiterer DC-24-V-Anschluss mit Hilfe eines 24-V-Klemmenadapters notwendig (max. anschließbarer Querschnitt 6 mm<sup>2</sup>, max. Absicherung 20 A).  
If, when connecting several Line Modules and Motor Modules in series, the current carrying capacity exceeds 20 A, another 24 V DC connection is required using a 24 V terminal adapter (max. connectable cross-section 6 mm<sup>2</sup>, max. protection 20 A).

5) Bei Bemessungs-Ausgangsstrom (max. Ausgangsfrequenz 1300 Hz bei Stromreglertakt 62,5 µs, Pulsfrequenz 8 kHz, 60 % zulässiger Ausgangsstrom). Abhängigkeit zwischen max. Ausgangsfrequenz und Pulsfrequenz sowie Strom-Derating beachten. Die Ausgangsfrequenz ist aktuell auf 550 Hz begrenzt. Der angegebene Wert gilt mit Lizenz Hohe Ausgangsfrequenz.  
With rated output current (max. output frequency 1300 Hz at a current controller cycle of 62.5 µs, pulse frequency 8 kHz, 60 % permissible output current). Observe the dependency between max. output frequency and current derating. At present, the output frequency is limited to 550 Hz, the values stated apply with the high output frequency license.

6) Abhängigkeit zwischen max. Ausgangsfrequenz und Pulsfrequenz sowie Strom-Derating beachten. Die Ausgangsfrequenz ist aktuell auf 550 Hz begrenzt. Der angegebene Wert gilt mit Lizenz Hohe Ausgangsfrequenz.  
Observe the dependency between max. output frequency and current derating. At present, the output frequency is limited to 550 Hz, the values stated apply with the high output frequency license.

7) Abhängigkeit zwischen max. Ausgangsfrequenz und Pulsfrequenz sowie Strom-Derating beachten.  
Observe the dependency between max. output frequency and current derating.

8) Leistungsteile mit verstärkter Luftkühlung durch eingebauten Lüfter  
Power units with intensified air cooling thanks to integrated fan

9) Verlustleistung des Motor Modules bei Bemessungsleistung einschließlich Verluste der DC-24-V-Elektronikstromversorgung.  
Power loss of the Motor Module with rated power including losses of the 24 V DC electronics power supply