

Datenblatt für SINAMICS G120X

Data sheet for SINAMICS G120X



Abbildung ähnlich
Figure similar

Artikel-Nr. : 6SL3220-1YH66-0CBO
Article No. :

Kunden-Auftrags-Nr. :
Client order no. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Order no. :
Angebots-Nr. :
Offer no. :
Bemerkung :
Remarks :

Item-Nr. :
Item no. :
Komm.-Nr. :
Consignment no. :
Projekt :
Project :

Bemessungsdaten Rated data

Eingang Input

Phasenzahl Number of phases	3 AC	
Netzspannung Line voltage	500 ... 690 V +10 % -10 %	
Netzfrequenz Line frequency	47 ... 63 Hz	
Bemessungsspannung Rated voltage	690V IEC	600V NEC
Bemessungsstrom (LO) Rated current (LO)	602,00 A	665,00 A
Bemessungsstrom (HO) Rated current (HO)	494,00 A	543,00 A

Ausgang Output

Phasenzahl Number of phases	3 AC	
Bemessungsspannung Rated voltage	690V IEC	600V NEC 1)
Bemessungsleistung (LO) Rated power (LO)	560,00 kW	600,00 hp
Bemessungsleistung (HO) Rated power (HO)	500,00 kW	500,00 hp
Bemessungsstrom (LO) Rated current (LO)	580,00 A	610,00 A
Bemessungsstrom (HO) Rated current (HO)	476,00 A	523,00 A
Bemessungsstrom (IN) Rated current (IN)	654,00 A	
Ausgangsstrom, max. Max. output current	864,00 A	

Pulsfrequenz Pulse frequency	2 kHz
---------------------------------	-------

Ausgangsfrequenz bei Vector-Regelung Output frequency for vector control	0 ... 100 Hz
---	--------------

Ausgangsfrequenz bei U/f-Regelung Output frequency for V/f control	0 ... 100 Hz
---	--------------

Überlastfähigkeit Overload capability

Low Overload (LO) Low Overload (LO)	110 % Grundlaststrom IL für 60 s in einer Zykluszeit von 300 s 110% base load current IL for 60 s in a 300 s cycle time
--	--

High Overload (HO) High Overload (HO)	150% × Grundlaststrom IH für 60 s innerhalb einer Zykluszeit von 300 s 150% x base load current IH for 60 s within a 300 s cycle time
--	--

Allgemeine tech. Daten General tech. specifications

Leistungsfaktor λ Power factor λ	0,75 ... 0,93
Verschiebungswinkel $\cos \phi$ Offset factor $\cos \phi$	0,96
Wirkungsgrad η Efficiency η	0,98
Schalldruckpegel LpA (1m) Sound pressure level (1m)	74 dB
Verlustleistung ³⁾ Power loss	10,400 kW
Filterklasse (integriert) Filter class (integrated)	Funkentstörfilter für Kategorie C3 RFI suppression filter for Category C3
EMV Kategorie (mit Zubehör) EMC category (with accessories)	Kategorie C3 Category C3
Sicherheitsfunktion "Safe Torque Off" Safety function "Safe Torque Off"	ohne SIRIUS-Gerät (z. B. über S7-1500F) without SIRIUS device (e.g. via S7-1500F)

Kommunikation Communication

Kommunikation Communication	USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP
--------------------------------	--

Datenblatt für SINAMICS G120X

Data sheet for SINAMICS G120X

Artikel-Nr. : 6SL3220-1YH66-0CB0
Article No. :

Ein- / Ausgänge Inputs / outputs

Digitaleingänge-Standard

Standard digital inputs

Anzahl Number	6
Schaltpegel: 0 → 1 Switching level: 0 → 1	11 V
Schaltpegel: 1 → 0 Switching level: 1 → 0	5 V
Einschaltstrom, max. Max. inrush current	15 mA

Digitaleingänge-Fail Safe

Fail-safe digital inputs

Anzahl Number	1
------------------	---

Digitalausgänge

Digital outputs

Anzahl als Relais-Wechsler Number as relay changeover contact	2
Ausgang (ohmsche Last) Output (resistive load)	DC 30 V, 5,0 A
Anzahl als Transistor Number as transistor	0

Analog- / Digitaleingänge

Analog / digital inputs

Anzahl Number	2 (Differenz-Eingang) 2 (Differential input)
Auflösung Resolution	10 bit

Schaltswelle als Digitaleingang

Switching threshold as digital input

0 → 1	4 V
1 → 0	1,6 V

Analogausgänge

Analog outputs

Anzahl Number	1 (potenzialbezogener Ausgang) 1 (Non-isolated output)
------------------	---

PTC/ KTY-Schnittstelle

PTC/ KTY interface

1 Motortemperatursensor-Eingang, anschließbare Sensoren PTC, KTY und Thermo-Click, Genauigkeit ±5 °C 1 motor temperature sensor input, sensors that can be connected PTC, KTY and Thermo-Click, accuracy ±5 °C

Regelungsverfahren Closed-loop control techniques

U/f linear / quadratisch / parametrierbar
V/f linear / square-law / parameterizable

Ja
Yes

U/f mit Flusstromregelung (FCC)
V/f with flux current control (FCC)

Ja
Yes

U/f ECO linear / quadratisch
V/f ECO linear / square-law

Ja
Yes

Vector-Regelung, geberlos
Sensorless vector control

Ja
Yes

Vector-Regelung, mit Geber
Vector control, with sensor

Nein
No

Drehmomentenregelung, geberlos
Encoderless torque control

Nein
No

Drehmomentenregelung, mit Geber
Torque control, with encoder

Nein
No

Umgebungsbedingungen Ambient conditions

Standard für Lackierung
Standard board coating type

Klasse 3C2, nach IEC 60721-3-3: 2002
Class 3C2, according to IEC 60721-3-3: 2002

Kühlung
Cooling

Luftkühlung durch integrierten Lüfter
Air cooling using an integrated fan

Kühlluftbedarf
Cooling air requirement

0,450 m³/s (15,892 ft³/s)

Aufstellhöhe
Installation altitude

1.000 m (3.280,84 ft)

Umgebungstemperatur

Ambient temperature

Betrieb
Operation

0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)

Transport
Transport

-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Lagerung
Storage

-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)

Relative Luftfeuchte

Relative humidity

Betrieb, max.
Max. operation

95 % bei 40 °C (104 °F), Betauung und Vereisung nicht zulässig
95 % At 40 °C (104 °F), condensation and icing not permissible

Datenblatt für SINAMICS G120X Data sheet for SINAMICS G120X

Artikel-Nr. : **6SL3220-1YH66-0CB0**
Article No. :

Anschlüsse Connections

Signalkabel Signal cable

Anschlussquerschnitt
Conductor cross-section 0,15 ... 1,50 mm²
(AWG 24 ... AWG 16)

Netzseitig Line side

Ausführung
Version Schraube M12
M12 screw

Anschlussquerschnitt
Conductor cross-section 6 x 240,00 mm²
(MCM 4 x 500 ... MCM 6 x 500)

Motorseitig Motor end

Ausführung
Version Schraube M12
M12 screw

Anschlussquerschnitt
Conductor cross-section 6 x 240,00 mm²
(MCM 4 x 500 ... MCM 8 x 500)

Zwischenkreis (für Bremswiderstand) DC link (for braking resistor)

PE-Anschluss
PE connection Schraube M12
M12 screw

Motorleitungslänge, max. Max. motor cable length

Geschirmt
Shielded 150 m (492,13 ft)

Mechanische Daten Mechanical data

Schutzart
Degree of protection IP20 / UL open type
IP20 / UL open type

Baugröße
Frame size FSJ

Nettogewicht
Net weight 236 kg (520,29 lb)

Maße Dimensions

Breite
Width 801 mm (31,54 in)

Höhe
Height 1.621 mm (63,82 in)

Tiefe
Depth 393 mm (15,47 in)

Normen Standards


Normen-Konformität
Compliance with standards UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), EAC, KCC, SEMI F47, REACH
UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), EAC, KCC, SEMI F47, REACH

CE-Kennzeichen
CE marking EMV-Richtlinie 2004/108/EG,
Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG
EMC Directive 2004/108/EC, Low-Voltage Directive 2006/95/EC

Umrichterverluste nach IEC61800-9-2* Converter losses to IEC61800-9-2*

Wirkungsgradklasse
Efficiency class IE2

Vergleich zum Referenzumrichter (90%
/ 100%)
Comparison with the reference converter
(90% / 100%) 35,8 %



Die Prozentwerte geben die Verluste in Bezug auf die Bemessungsscheinleistung des Umrichters an.

The percentage values show the losses in relation to the rated apparent power of the converter.

Das Diagramm zeigt die Verluste für die Punkte (gemäß Norm IEC61800-9-2) des relativen Drehmoment bildenden Stromes (I) über der relativen Motorständerfrequenz (f). Die Werte gelten für die Grundausführung des Umrichters ohne Optionen/Komponenten.

The diagram shows the losses for the points (as per standard IEC61800-9-2) of the relative torque generating current (I) over the relative motor stator frequency (f). The values are valid for the basic version of the converter without options/components.

*berechnete Werte
*calculated values

¹⁾ Der Ausgangsstrom und die Leistungsangaben sind für den Spannungsbereich von 550 V bis 600 V gültig
The output current and HP ratings are valid for the voltage range 550V-600V

³⁾ Typischer Wert. Weitere Informationen finden Sie in der Elementgruppe "Umrichterverluste nach IEC 61800-9-2" in diesem Datenblatt.
Typical value. More information can be found in the element group "Converter losses to IEC 61800-9-2" in this datasheet.

Datenblatt für Netzdrossel

Data sheet for Line reactor

MLFB-Bestelldaten

MLFB-Ordering data

6SL3000-0CH38-4AA0




Abbildung ähnlich / Figure similar

Kunden-Auftrags-Nr. / Client order no.:

Siemens-Auftrags-Nr. / Order no.:

Angebots-Nr. / Offer no.:

Bemerkung / Remarks:

Item-Nr. / Item no.:

Komm.-Nr. / Consignment no.:

Projekt / Project:

Bemessungsdaten / Rated data

Eingang / Input

Phasenzahl Number of phases	3 AC
Netzspannung Line voltage	500 ... 690 V

Ausgang / Output

Bemessungsstrom Rated current	840,0 A
---	---------

Mechanische Daten / Mechanical data

Maße / Dimensions

Breite Width	410,0 mm (16,1 in)
Höhe Height	385,0 mm (15,2 in)
Tiefe Depth	224,0 mm (8,8 in)
Schutzart Degree of protection	IP00
Nettogewicht Net weight	98,0 kg (216,0 lb)

Anschlüsse / Connections

Lastseitig / Load side

Ausführung Version	1 Bohrung für M12 1 x hole for M12
------------------------------	---------------------------------------

PE-Anschluss / PE connection

Ausführung Version	Schraube M6 M6 screw
------------------------------	-------------------------